




Bombilla 60 W A60 E27 x2



No todos los momentos son iguales y tampoco lo son todas las bombillas inteligentes. Esta luz WiZ puede tener una forma básica de A60, pero te ofrece algo realmente especial: luz LED regulable blanca para todas tus necesidades y estados de ánimo. Programa una luz fría cuando tengas que concentrarte o bien una luz cálida cuando quieras relajarte: lo que te venga bien para vivir tu vida mejor y más agradable en casa. Todo ello controlable mediante Wi-Fi a través de la aplicación WiZ, el mando a distancia WiZ o tu voz.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Bombilla inteligente blanco regulable
- Hasta 806 lúmenes
- Sencilla conexión Plug & Play
- Control mediante aplicación o voz




Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



Control con cualquier plataforma de hogar inteligente Matter

Este producto está certificado por Matter, lo que permite un control sencillo con Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter que elijas.



Supervisa el consumo de energía

Consigue información general sobre el consumo de energía de tus luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario que te ayuda a estar al tanto de tu consumo de energía en el hogar.



Configura las luces para que sigan tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Activar dispositivos con movimiento sin usar un sensor

La tecnología SpaceSense de WiZ transforma tus dispositivos en sensores de movimiento. Activa la función SpaceSense en la aplicación WiZ y haz que las luces y los dispositivos se enciendan y apaguen automáticamente, con detección de movimiento. Se necesita un mínimo de dos dispositivos WiZ en una habitación para que la función SpaceSense funcione.



Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior
Forma de la lámpara: A60
Casquillo: E27
Tipo de cristal: Mate
Regulable: Sí

DIMENSIONES DE LA BOMBILLA

Peso: 0,05 kg

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 25 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
Vida útil nominal: 25.000

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Temperatura del color: 2700-6500 K
Categoría de color de luz: Blanca ajustable
Flujo lumínico nominal: 806 lm
Tiempo de encendido: $< 0,5$ s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 100 lm/W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 65 mA

INFORMACIÓN DEL EMBALAJE

EAN: 8720169076921
EOC: 872016907692100
Título del producto: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 827-65 TW 2PF/6

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.5
Voltaje: AC 220-240 V
Potencia equivalente: 60 W
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
Consumo de energía: 8 W
Consumo energético kWh/1000 h: 8

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura global: 111 mm
Longitud global: 111 mm
Anchura global: 60 mm

VALORES NOMINALES

Vida útil especificada: 25.000
Flujo lumínico nominal: 806 lm
Potencia nominal: 8 W

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60
Número de registro EPREL: 1877823
Referencia de medición de flujo: Sphere

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC: 8720169076921
Peso neto: 0,1 kg
Peso bruto: 0,2 kg
Altura: 16 cm
Longitud: 7 cm
Anchura: 14 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.