



## Interruptor giratorio inteligente

Esto es lo que necesitas para instalar el interruptor giratorio inteligente WiZ: ¡nada! Monta la base compacta en un lugar conveniente y, a continuación, coloca un interruptor de luz que se adapte a los interruptores existentes. La placa magnética se desmonta fácilmente para controlar la iluminación de forma portátil e inalámbrica en cualquier lugar. Utiliza el mando giratorio para un encendido y apagado rápidos y una atenuación suave, o toca el panel para cambiar entre tus escenas de iluminación favoritas. El interruptor giratorio inteligente contiene una batería de litio recargable por USB para que nunca te quedes sin batería. Un discreto indicador LED en forma de anillo te avisa cuando las luces están en uso o cuando hay que recargar la batería. Confía en WiZ para llenar tu vida de luz... ¡nada más sacarlo de la caja!

## PRODUCTOS DESTACADOS

- Regulación fluida
- Inalámbrico, sin instalación
- Recargable



## Control inalámbrico de las luces WiZ

Disfrute de un control fácil y rápido de las luces WiZ. Encienda o apague las luces y ajuste el brillo con solo una pulsación. Se conecta directamente a sus luces WiZ y funciona incluso cuando el Wi-Fi no funciona.

15M  
↔  
50FT



## Control con amplio alcance de 15 m (50 pies)

Controle las luces y los dispositivos dentro de un alcance de 15 metros o 50 pies en un entorno interior normal con tabiques y paredes.

## Control fácil de una o varias luces en una habitación

Este accesorio de control portátil puede vincularse a una habitación y activar todas las luces de esa habitación, ya sean una o cincuenta. ¿Quiere controlar otra habitación en su lugar? Simplemente cambie la habitación vinculada del accesorio en la aplicación.



## El ambiente adecuado con solo pulsar

Utiliza el mando giratorio para un encendido y apagado rápidos y una atenuación suave, o toca el panel para cambiar entre tus escenas de iluminación favoritas.

## Interruptor giratorio USB recargable con placa magnética desmontable

Monta la base compacta en un lugar conveniente y coloca un interruptor de luz que se adapte a los interruptores existentes. La placa magnética se desmonta fácilmente para controlar la iluminación de forma portátil e inalámbrica en cualquier lugar.



# ESPECIFICACIONES

## DISEÑO Y ACABADO

Color: White  
Material: Plástico

## DURACIÓN

Vida útil nominal: 50.000

## CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Pilas incluidas: Sí  
Distancia de control: 15 m

## CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 5 V

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,1 kg  
Altura global: 24,9 mm  
Longitud global: 86 mm  
Anchura global: 86 mm

## SERVICIO

Garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de pila: 402030  
Código IP: IP20  
Clase de protección: Clase III

## COMPATIBLE CON

Compatible con la característica  
Efectos: Yes  
WiFi: Wireless G  
Período de soporte definido:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Número máximo de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicaciones:  
Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC:  
8720169077027  
Peso neto: 0,1 kg  
Peso bruto: 0,14 kg  
Altura: 13,7 cm  
Longitud: 6,1 cm  
Anchura: 10,6 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.