



Panel cuadrado 17 W

Ilumina tu vida con el plafón inteligente WiZ. Elige entre el negro minimalista y el blanco clásico: ¡lo que combine mejor con tu decoración! Disfruta de toda la comodidad y los ahorros de energía de una luminaria LED con luz blanca regulable. Prueba con la luz fría del día para concentrarte o con la acogedora luz de las velas para relajarte, y todo lo demás. Además, podrás controlarlo totalmente a distancia con la app WiZ o con la voz.


PRODUCTOS DESTACADOS

- A todo color
- Dimensiones: 395
- IP20/plástico/blanco




Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



Crea tu escena de iluminación perfecta

Haz tu propia combinación de distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tu momento cotidiano. Solo tienes que guardar tu nueva Escena y seleccionarla en cualquier momento con la aplicación WiZ o con la voz.



Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige cualquier color de luz que te guste o simplemente aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y a levantar el ánimo.



Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



Controla las luces inteligentes desde cualquier parte

No tienes que preocuparte si las luces se quedaron encendidas cuando no había nadie en casa. Simplemente apágalas desde donde estés, con tu smartphone.



Diseño esbelto y elegante para el techo

El diseño minimalista y la forma delgada de esta lámpara hacen que se adapte a cualquier estilo de interior.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: White
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 20 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
Vida útil nominal: 20.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: Sí
LED integrado: Sí
Mando a distancia incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Temperatura del color: 2200-6500 K
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 129 lm/W

VARIOS

Diseñada especialmente para: Salón
Cocina Comedor Dormitorio

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 150 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.5
Voltaje: 220-240 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 1,8 kg
Altura global: 37 mm
Longitud global: 395 mm
Anchura global: 395 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso total de la luminaria: 2200(@2700K)
Color de la luz: 2200 - 6500 (RGB)
Potencia de la bombilla incluida: 17
Código IP: IP20
Clase de protección: Clase II

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC: 8720169077966
Peso neto: 1,9 kg
Peso bruto: 2,6 kg
Altura: 45,2 cm
Longitud: 5,9 cm
Anchura: 44,9 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.