




HDMI Sync Box con retroiluminación para televisores de 75"-85"

Mejora el entretenimiento proyectando los colores de la pantalla de tu televisor en tiempo real. La tira RGBIC iguala los colores de la luz con la de la TV para películas, juegos o música. Disfruta de una instalación sencilla y una combinación de colores precisa con el HDMI. Sincroniza con cualquier dispositivo HDMI 2.0, como un dispositivo de streaming o una videoconsola. Conecta tantas luces WiZ con capacidad de color como quieras con Wi-Fi para conseguir efectos en toda la habitación.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Requiere una entrada HDMI externa; no es compatible con las aplicaciones de Smart TV
- Compatible con 4K a 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision
- Tira RGBIC de 3 lados para televisores de 75"~85"



Instalación limpia y fácil configuración

Coloca la tira de retroiluminación, enchufa los cables HDMI y conecta la Sync Box a tu Wi-Fi. No hay cámara ni cables colgando encima de la pantalla del televisor, no es necesaria una calibración complicada.




Sincronización de color en tiempo real

La Sync Box lee la señal de vídeo directamente desde la entrada HDMI, analiza instantáneamente toda la pantalla del televisor y genera colores de coincidencia ultraprecisos.




Funciona con cualquier dispositivo HDMI 2.0

Basta con conectar la Sync Box a un dispositivo multimedia HDMI, como un dispositivo de streaming, un descodificador o una consola de juegos. Compatible con 4K a 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.



Sincroniza con todas tus luces WiZ

Vincula tu Sync Box a cualquier luz WiZ Wi-Fi + Bluetooth con capacidad de color. Crea una configuración de iluminación completa que combine con tu televisor para disfrutar de una experiencia de iluminación en toda la habitación, tanto si utilizas bombillas como tiras de luz o lámparas.



Llena la música de luz

La Sync Box detecta el sonido con su micrófono integrado, lo que permite que las luces vibren con la música, incluso cuando el televisor está apagado. Define colores y efectos dinámicos para crear una atmósfera perfecta para tu música.



Modos de sincronización personalizables mediante la aplicación WiZ

Ajusta fácilmente los efectos de sincronización con la aplicación WiZ. Elige entre modos preestablecidos como Cinemático o Relajación, o personaliza el brillo y el color para adaptarlos a tu estado de ánimo, tanto si tienes una emocionante noche de cine como si disfrutas de un momento de relax viendo tu serie favorita.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: Negro
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con mando a distancia: Sí
LED integrado: Sí
Interruptor de encendido/apagado en el cable: No
Adaptador de corriente incluido: Sí
Mando a distancia incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de reproducción cromática (IRC): N.A.
Temperatura del color: 2700-6500 K
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 7 lm/W

GUIRNALDA DE LUCES/TIRA DE LUZ

Capacidad de ampliación: No

VARIOS

Diseñada especialmente para: Salón
Sala de ocio

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 110 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.8
Voltaje: 220-240 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,441 kg
Altura global: 3,5 mm
Longitud global: 3.400 mm
Anchura global: 10 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso total de la luminaria: NA
Color de la luz: 2700 - 6500 (RGB)
Potencia de la bombilla incluida: 21
Código IP: IP20
Clase de protección: Clase II

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica
Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC: 8720169078628
Peso neto: 0,44 kg
Peso bruto: 0,65 kg
Altura: 17,8 cm
Longitud: 9,7 cm
Anchura: 17,8 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.