



Bombilla 100 W A60 E27



Anima tu hogar con esta bombilla inteligente WiZ. Ajusta fácilmente el brillo, cambia entre luz blanca fría y cálida. Además, puedes controlarlo con la aplicación WiZ o con la voz, por lo que no necesitas ningún hardware adicional

PRODUCTOS DESTACADOS

- Bombilla inteligente blanco regulable
- Hasta 1521 lúmenes a 2700 K
- Sencilla conexión Plug & Play
- Control mediante aplicación o voz



Control con cualquier plataforma de hogar inteligente Matter

Este producto está certificado por Matter, lo que permite un control sencillo con Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter que elijas.



Configura las luces para que sigan tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



Atenúa las luces inteligentes incluso sin un regulador

Solo tienes que ajustar las luces al nivel de brillo que desees utilizando un teléfono inteligente, el accesorio de control WiZ o simplemente la voz. No es necesario instalar un costoso regulador de intensidad.



Controla las luces inteligentes desde cualquier parte

No tienes que preocuparte si las luces se quedaron encendidas cuando no había nadie en casa. Simplemente apágalas desde donde estés, con tu smartphone.



Tamaño estándar, brillo adicional

Con su forma A60 y su base E27 estándar, esta bombilla es adecuada para la mayoría de conectores en la mayoría de hogares, pero tiene potencia suficiente para iluminar tu casa con una luz brillante de hasta 1521 lúmenes.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior
Forma de la lámpara: A60
Casquillo: E27
Tecnología: Wi-Fi inteligente
Tipo de cristal: Mate
Regulable: Sí

DIMENSIONES DE LA BOMBILLA

Altura: 12,2 cm
Peso: 0,062 kg
Anchura: 6 cm

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de reproducción cromática (IRC): 80
Temperatura del color: 2700-6500 K
Categoría de color de luz: Blanca ajustable
Tiempo de encendido: <0.5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 121,68 lm/W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 70 mA

INFORMACIÓN DEL EMBALAJE

EAN: 8720169078901
EOC: 872016907890100
Título del producto: Wi-Fi BLE 100W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.5
Voltaje: AC 220-240 V
Potencia: 12,5 W
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E
Consumo energético kWh/1000 h: 13

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Longitud: 12,2 cm

VALORES NOMINALES

Vida útil especificada: 15.000
Potencia nominal: 12.5 W

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60
Número de registro EPREL: 2224721
Referencia de medición de flujo: Sphere

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Producto con código EAN/UPC: 8720169078901
Peso neto: 0,06 kg
Peso bruto: 0,11 kg
Altura: 16 cm
Longitud: 7 cm
Anchura: 7 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.