

# PHILIPS

Downlight Meson  
12,5 W 140 mm

Luces empotrables

6500 K

Blanco

8720169173804



## Iluminación cómoda con un ajuste estilizado

Ilumina tu espacio con el downlight LED Philips EyeComfort que ofrece una fuente de luz cómoda y agradable a la vista.

### Fácil de usar

- Ideal para habitaciones con techo bajo; proporciona una luminaria discreta y sutil.

### Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

### Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Reducción del deslumbramiento. Mayor confort visual.

# Destacados

## Adecuado para techos bajos Diseño compacto

### Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

## EyeComfort con óptica entrelazada

La tecnología de óptica entrelazada mejora la experiencia de iluminación general en tu día a día. Impresa con patrones 3D para ayudar a difundir la luz, la tecnología de microlentes genera una distribución uniforme de la luz que reduce de forma significativa el

deslumbramiento. Esta iluminación no sólo es una luz suave y uniforme que aporta más comodidad a los ojos, sino que también redistribuye inteligentemente la luz para una iluminación con menos deslumbramiento en la zona iluminada.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Redondo

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 7.500
- Vida útil nominal: 15.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No ajustable
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 100
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 6500 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 76

## Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina, Dormitorio, Comedor, Salón, Despacho
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 95 mA

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,065 kg
- Distancia empotrada: 117 mm
- Altura global: 35 mm
- Longitud global: 140 mm
- Anchura global: 140 mm
- Recorte empotrado en el techo: 12.5 cm x 12.5 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Diámetro: 140 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1300
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz de día fría
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- Potencia de la bombilla incluida: 12.5
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

### La bombilla

- Actualizable por software: No

### Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169173804
- Peso neto: 0,07 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 14,1 cm
- Longitud: 4,2 cm
- Anchura: 14,1 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-13  
Versión: 0.323

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)