

# PHILIPS

## Tubo LED EM T8

LED

600 mm

3000 K

G13



8720169204904



# Iluminación LED duradera para tareas visuales, alta calidad

La actualización a tubos LED de Philips es una forma rápida y sencilla de sustituir los viejos tubos fluorescentes por tecnología LED moderna y eficiente. Este tubo LED de Philips es perfecto para lugares que necesitan mucha luz.

### Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

### Elige una solución sostenible

- Disfruta del ahorro energético de los LED sin renunciar a la calidad de la luz. Ahorra instantáneamente más del 60 % de energía sustituyendo los tubos fluorescentes actuales (prohibidos por la normativa de la UE desde 2023).

### Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Con una vida útil de hasta 35.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las fuentes de luz y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 35 años.

### Elige una sustitución sencilla de los fluorescentes antiguos

- Compatible con balasto electromagnético.

# Destacados

## Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

**Ahorra más de un 60 % de energía en comparación con los fluorescentes**  
**Larga duración de 35.000 horas**  
**Compatible con balasto electromagnético**

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: T8
- Casquillo: G13
- Acabado de la bombilla: Mate
- Regulable: No
- Material de bombilla: Vidrio

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 200.000
- Vida útil nominal: 35.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 240
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- Flujo lumínico nominal: 850 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- Código de color: 830 | CCT of 3000K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 106

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

## Información del embalaje

- EAN: 8720169204904
- EOC: 872016920490400
- Título del producto: LED T8 600mm 8W G13 WH HO 1CT/4

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.9
- Voltaje: AC 220-240 V
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- Consumo de energía: 8
- Consumo energético kWh/1000 h: 8

## Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 604 mm
- Longitud global: 604 mm
- Anchura global: 28 mm

## Servicio

- Garantía: 2 años

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 1827709
- Compatibilidad con balastos: EM

#### La bombilla

- Actualizable por software: No

#### Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169204904
- Peso neto: 0,12 kg
- Peso bruto: 0,15 kg
- Altura: 3,1 cm
- Longitud: 66,8 cm
- Anchura: 3,1 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-10  
Versión: 0.481

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)