

PHILIPS

Aplique mural
Shroud 2,3 W

Luminarias de exterior

2700 k

Negro

Sensor; Solar; estanco al agua



8720169265509



Luz de jardín de larga duración alimentada por energía solar para todas las estaciones

El aplique mural Philips Shroud es una lámpara solar fiable que dura más tiempo, reduce el consumo de energía y favorece la sostenibilidad.

Fácil instalación

- No se requiere cableado

Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración, de hasta 15.000 horas

Avanzada luz LED

- Luz LED de alta calidad

Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

Características especiales

- Sensor de movimiento para total comodidad y tranquilidad

Destacados

No se requiere cableado



Esta luz se alimenta de energía solar por completo. No se necesita cableado, por lo que resulta fácil colocar y cambiar de posición estas luces en cualquier lugar de tu jardín o en otra área al aire libre.

Luz LED de alta calidad



Estas luces LED utilizan una tecnología exclusiva desarrollada por Philips. Se encienden al instante y producen una emisión de luz óptima que resalta los colores vivos de tu jardín.

Sensor de movimiento para total comodidad y tranquilidad



Incluye un sensor de movimiento que crea una ambiente acogedor al llegar a casa o te hace saber que alguien ha llegado.

Larga duración, de hasta 15.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 15.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: Sí
- Efecto de luz difusa: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- Sensor de movimiento: Sí
- Material de calidad superior: Sí
- Energía solar: Sí
- Luz regulable brillante y cálida: No
- Luz blanca cálida: Sí
- Pieza central: No

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Sensor, Solar, Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,378 kg
- Altura global: 188 mm
- Longitud global: 114 mm
- Anchura global: 107 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 250/25
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 4 V
- Luminaria regulable: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: no aplicable
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 2,3
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase III

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169265509
- Peso neto: 0,38 kg
- Peso bruto: 0,49 kg
- Altura: 20,5 cm
- Longitud: 12 cm
- Anchura: 12,5 cm



Fecha de emisión:
2025-09-17
Versión: 0.293

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com