

PHILIPS

Alargador de cable
10 m

Luminarias de exterior

GardenLink

Negro

Baja tensión; estanco al agua



8720169269354



Luz para el jardín que sencillamente puedes enchufar, conectar y disfrutar

La familia de bajo voltaje GardenLink de Philips ofrece una gama de luminarias de exterior que se puede instalar de forma fácil y segura. Puedes conectar varias luces a una sola fuente de alimentación y enchufarla a una toma estándar y luego añadir fácilmente luces adicionales o cambiarlas de posición cuando quieras. El cableado es sencillo y el bajo voltaje significa que no existe peligro alguno para ti, tus hijos o tus mascotas.

Fácil de usar

- Compatible con todas las luminarias y accesorios GardenLink
- Fácil de instalar con los conectores de cierre roscado

Seguridad de uso

- Seguridad extra con bajo voltaje de 24 V

Excelente calidad

- Material de alta calidad

Destacados

Compatible con todas las luminarias y accesorios GardenLink

Todas las luminarias GardenLink ofrecen el mismo sistema de cierre roscado para una fácil instalación y conexión. Puedes cambiar la posición de las luminarias y los accesorios a medida que cambien tus necesidades de iluminación exterior y añadir luz a cada rincón de tu jardín.

Fácil de instalar con los conectores de cierre roscado

Instalación y conexión súper fáciles con los conectores de cierre roscado de los productos. Simplemente conecta las luces y disfruta.

Seguridad extra con bajo voltaje de 24 V

Las luces de bajo voltaje (24 V) son seguras de instalar sin ayuda y sin riesgo de descarga eléctrica; no se requiere un electricista profesional.

Material de alta calidad

Este cable de extensión Philips GardenLink se ha fabricado con materiales de alta calidad. Esto garantiza un producto resistente y de larga duración que soporta la corrosión y las manchas en todas las condiciones meteorológicas

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: PVC

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No ajustable
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: No
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: No
- Pieza central: No

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Accesorios
- Características adicionales: Baja tensión, Resistente al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,4 kg
- Altura global: 20 mm
- Longitud global: 10.000 mm
- Anchura global: 20 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Tecnología de la bombilla: No aplicable
- Luminaria regulable: No
- Código IP: IP67
- Clase de protección: ND

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169269354
- Peso neto: 0,4 kg
- Peso bruto: 0,45 kg
- Altura: 13,7 cm
- Longitud: 10,2 cm
- Anchura: 10,2 cm



Fecha de emisión:
2026-05-30
Versión: 0.321

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com