

# PHILIPS

Foco de techo/  
pared Idris

Focos de techo/pared

Sin bombilla

Blanco

ClickFix;Estanto al agua



8720169299078



## Luz elegante diseñada para el cuarto de baño

Incluye este práctico foco Philips en tu hogar. Elige la bombilla LED Philips GU10 para que combine con el estilo de foco y garantice una luz de alta calidad y larga duración. Con un diseño resistente a la condensación con clasificación IP44, es una opción perfecta para aportar estilo al cuarto de baño.

### Fácil de usar

- Cabezal de foco ajustable
- Bombilla no incluida

### Fácil instalación

- Montaje fácil ClickFix

### Fácil de usar

- Perfecta para colocarla en paredes o techos, la luminaria te da la libertad de personalizar el aspecto para que combine con las zonas de interior.

### Seguridad

- Resistente a la condensación

### Materiales y acabado

- Material de alta calidad

# Destacados

## Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la lámpara, para dirigirla hacia donde desees.

## Bombilla no incluida

Esta luminaria se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

## Montaje fácil ClickFix




Instala fácilmente los focos empotrables y sin ayuda. Gracias a ClickFix, no necesitarás un par de manos extra. Basta con montar el anclaje en el techo, conectar los cables y luego encastrar y fijar la lámpara a la vez.

## Montaje adaptable para pared o techo Resistente a la condensación

Dado que es resistente a la condensación, puedes utilizar este producto con total seguridad en cuartos de baño, cocinas, terrazas y otros espacios donde la humedad debe tenerse en cuenta.

## Material de alta calidad



Material duradero y atractivo para una inversión atractiva y de larga duración.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Vidrio, Metal

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: Regulable: arriba y abajo
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: No
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

## Varios

- Diseñada especialmente para: Cuarto de baño, Hall
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Focos de techo/pared
- EyeComfort: No
- Características adicionales: ClickFix, Resistente al agua

#### Otras características

- Corriente de la bombilla: 50 mA

#### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,265 kg
- Altura global: 83 mm
- Longitud global: 109 mm
- Anchura global: 100 mm

#### Servicio

- Garantía: 2 años

#### Especificaciones técnicas

- Tecnología de la bombilla: LED
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- Casquillo: GU10
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Número de fuentes de luz: 1

#### La bombilla

- Actualizable por software: No

#### Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169299078
- Peso neto: 0,27 kg
- Peso bruto: 0,31 kg
- Altura: 10,2 cm
- Longitud: 12 cm
- Anchura: 13 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-10  
Versión: 0.169

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)