

PHILIPS

Bombilla 60 W A60
E27

LED inteligente

Bombilla inteligente blanco
regulable

Hasta 806 lúmenes

Sencilla conexión Plug & Play

Control mediante aplicación o
voz



8720169302990



Luz inteligente para tu vida diaria

Las bombillas LED de Philips proporcionan una hermosa luz blanca cálida una duración extremadamente larga y un ahorro de energía importante e inmediato. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es el sustituto perfecto de las bombillas tradicionales esmeriladas.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: A60
- Casquillo: E27
- Tipo de cristal: Mate
- Regulable: Sí
- Acabado de la bombilla: Mate

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 11,1 cm
- Peso: 0,05 kg
- Anchura: 6 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 25 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
- Temperatura del color: 2700–6500 K
- Categoría de color de luz: Blanca ajustable
- Flujo lumínico nominal: 806 lm
- Tiempo de encendido: $< 0,5$ s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 65 mA
- Eficiencia: 100 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8720169302990
- EOC: 872016930299000
- Título del producto: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: AC 220–240 V
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- Consumo de energía: 8 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 8

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 11,1 cm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 25.000
- Flujo lumínico nominal: 806 lm
- Potencia nominal: 8 W

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50–60 Hz
- Número de registro EPREL: 1877820
- Referencia de medición de flujo: Sphere

La bombilla

- Protocolo de comunicaciones: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- WiFi: Wireless G
- Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
- Número máximo de accesorios: 9999

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169302990
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 16 cm
- Longitud: 7 cm
- Anchura: 7 cm



Fecha de emisión:
2025-06-14
Versión: 0.111

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com