



Luz y estilo superiores

Cambia el ambiente de tu habitación para adaptarlo a lo que estés haciendo.

Efecto de iluminación de ambiente

· Modo de luz de ambiente

Destacados

Modo de luz de ambiente

Crea una atmósfera íntima y acogedora con el modo de luz ambiente.

Especificaciones

Características de la bombilla

· Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

· Color: White

· Material: Metal, Plástico

Duración

 Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000

· Vida útil nominal: 20.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- · Regulable con mando a distancia: No
- · LED integrado: Sí
- Interruptor de encendido/apagado en el cable: No
- · Adaptador de corriente incluido: Sí
- · Mando a distancia incluido: Sí

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 120 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): >60
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2

Guirnalda de luces/tira de luz

· Capacidad de ampliación: No

Varios

Diseñada especialmente para:
Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina,
Sala de ocio, Vestíbulo

- · Estilo: Contemporáneo
- · Tipo: Tiras de luz
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Regulable, Colores RGB

Otras características

· Corriente de la bombilla: 70 mA

Consumo de energía

· Factor de potencia: 0.78

Dimensiones y peso del producto

· Peso neto: 0,24 kg

· Altura global: 1,5 mm

• Longitud global: 5.000 mm

Anchura global: 10 mm

Servicio

· Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- · Flujo luminoso total de la luminaria: -
- Color de la luz: RGB
- · Red eléctrica: 220-240 CA
- · Luminaria regulable: No
- Código IP: IP20
- · Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169309869
- · Peso neto: 0,24 kg
- · Peso bruto: 0,33 kg
- Altura: 20,7 cm
- · Longitud: 16,6 cm
- Anchura: 6,6 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.131 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.