

PHILIPS

Plafón Valen de 32 W

Plafón de techo

2200-6500 K

Blanco

Regulable;Mando a distancia;Ajustable blanco;WarmGlow

8720169385177



Crea el ambiente que deseas fácilmente

Con solo unos clics en el mando a distancia, la lámpara de techo LED All-in-one de Philips te ofrece la máxima flexibilidad y comodidad para personalizar los ajustes de luz con facilidad. Luz cómoda que no cansa la vista. Crea los ambientes deseados con una luz que conoce tus necesidades.

Luz de alta calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

Combina con tu estilo interior

- Diseño extremadamente esbelto

Fácil de usar

- Fácil instalación

Control

- Mejora tu momento. Ajustable con las funciones de regulación (mando a distancia incluido)
- Temperatura de color y brillo ajustables

Destacados

EyeComfort: luz que no cansa la vista



Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que el interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la

reproducción del color y los efectos de atenuación, para garantizar que cumplen los requisitos de EyeComfort. Esta luminaria LED de Philips no solo proporciona una luz confortable, sino que se mantiene así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década.

Diseño extremadamente esbelto

El diseño compacto es ideal para habitaciones con techos bajos, quedando enrasada con la superficie.

Fácil instalación

No más problemas de instalación. Simplemente, fija o cuelga de forma segura la luminaria en la pared o en el techo y conéctala; ya está lista para encenderse.

Mejora tu momento. Ajustable con las funciones de regulación (mando a distancia incluido)

El mando a distancia fácil de usar te permite regular el nivel de luz perfecto para tu estado de ánimo.

Temperatura de color y brillo ajustables

El cambio de la temperatura de color y el brillo te permite cambiar el estado de ánimo y la atmósfera de una habitación, ya que adecúa la luz a distintos tipos de actividad.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 20 año
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 20.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Pilas incluidas: No
- Regulable con mando a distancia: Sí
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: Sí

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2200-6500 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 128 lm/W

Varios

- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, Mando a distancia, Blanco ajustable, WarmGlow

Otras características

- Corriente de la bombilla: 160 mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.9

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 2,5 kg
- Altura global: 30 mm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 541 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 4100 (@2700K)
- Color de la luz: 2200 - 6500 K
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169385177
- Peso neto: 2,1 kg
- Peso bruto: 2,55 kg
- Altura: 54,5 cm
- Longitud: 5,2 cm
- Anchura: 54,5 cm



Fecha de emisión:
2025-09-20
Versión: 0.284

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com