

PHILIPS

Luz de carril Zilo

Luces de carril

Sin bombilla

Blanco



8721103039934



Diseñado para una instalación sin esfuerzo y un sinfín de enlaces.

El sistema de luces de carril de alta tensión EasyLink de Philips te permite instalar las luces que desees, donde quieras en el techo. En un solo carril puedes añadir y quitar una serie de lámparas y luminarias diferentes sin esfuerzo, sin necesidad de fuentes de alimentación adicionales. Con un diseño estilizado para que se integre en tu decoración.

Fácil de usar

- Cabezal de foco ajustable
- Añade y quita luces con facilidad
- Ilumina tu hogar a tu manera

Posibilidades infinitas

- Opciones de personalización infinitas

Materiales y acabado

- Material metálico de gran calidad

Destacados

Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la lámpara, para dirigirla hacia donde desees.

Añade y quita luces con facilidad



Cambia la configuración de tu iluminación sin esfuerzo, sin necesidad de sustituir carriles ni de cableado adicional; el carril cuenta con un cable de tierra integrado, por lo que tú mismo puedes añadir de forma segura cualquier luminaria de carril tipo H de tres hilos compatible: solo tienes que girar y fijar la luminaria en su sitio.

Ilumina tu hogar a tu manera


Gran compatibilidad con una amplia gama de bombillas y focos estándar y conectados, lo que te ofrece un mayor control sobre tu experiencia de iluminación. Puedes elegir el tipo de luz que mejor se adapte a tus preferencias, por ejemplo, una bombilla regulable que puedas ajustar a distancia o una que proporcione luz blanca fría a cálida totalmente ajustable.

Opciones de personalización infinitas



Disfruta de la versatilidad de la iluminación de carril extensible. Elige la longitud de carril, la fuente de alimentación y las lámparas que mejor se adapten a tus necesidades, con una amplia gama de luminarias diferentes entre las que elegir.

Material metálico de gran calidad



Material metálico duradero y atractivo que aporta un acabado sólido.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Pilas incluidas: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: No
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Comedor, Garaje, Vestíbulo, Despacho, Cocina, Salón
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces de carril

Otras características

- Corriente de la bombilla: 50 mA

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,189 kg
- Altura global: 140 mm
- Longitud global: 100 mm
- Anchura global: 60 mm

Servicio

- Garantía: 3 años

Especificaciones técnicas

- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- Casquillo: GU10
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103039934
- Peso neto: 0,19 kg
- Peso bruto: 0,23 kg
- Altura: 16,7 cm
- Longitud: 9 cm
- Anchura: 6 cm



Fecha de emisión:
2025-09-20
Versión: 0.298

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com