

# PHILIPS

Plafón de 24 W con  
mando a distancia

Plafón de techo

4000/6500/2700 K

Blanco

Regulable;Mando a  
distancia;Ajustable blanco

8721103057587



## Crea el ambiente que deseas fácilmente

Con solo unos clics en el mando a distancia, la lámpara de techo LED All-in-one de Philips te ofrece la máxima flexibilidad y comodidad para personalizar los ajustes de luz con facilidad. Luz cómoda que no cansa la vista. Crea los ambientes deseados con una luz que conoce tus necesidades.

### Fácil de usar

- Fácil instalación

### Efecto de iluminación

- Cambio de color SceneSwitch
- Distribución de la luz uniforme

### Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

### Control

- Cómodo regulador por pasos del control de brillo (mando a distancia incluido)

# Destacados

## Fácil instalación

No más problemas de instalación. Simplemente, fija o cuelga de forma segura la luminaria en la pared o en el techo y conéctala; ya está lista para encenderse.

## Cambio de color SceneSwitch

El cambio de color SceneSwitch te permite definir el ambiente general de una estancia de tu hogar. Mantén la concentración con la luz diurna fría, sé más productivo con la luz blanca fría o relájate con una luz blanca cálida. En resumen, los consumidores pueden controlar las luces de su hogar según sus actividades diarias.

## Distribución de la luz uniforme

Ilumina tus habitaciones de manera uniforme.

## Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

## Cómodo regulador por pasos del control de brillo (mando a distancia incluido)

Cambie entre diferentes niveles de luminosidad que se adaptan a tu estado de ánimo o actividad.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal, Plástico

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 20 año
- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000
- Vida útil nominal: 20.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: Sí

### Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700-4000-6500 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 100

### Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Comedor, Salón
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, Mando a distancia, Blanco ajustable

### Otras características

- Corriente de la bombilla: 198 mA

### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5

### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,84 kg
- Altura global: 59 mm

### Servicio

- Garantía: 5 años

### Especificaciones técnicas

- Diámetro: 300 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 2400
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca regulable
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

### La bombilla

- Actualizable por software: No

### Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103057587
- Peso neto: 0,84 kg
- Peso bruto: 1,25 kg
- Altura: 34,5 cm
- Longitud: 34 cm
- Anchura: 14,5 cm



Fecha de emisión:  
2026-05-30  
Versión: 0.290

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)