

# PHILIPS

Mando a distancia hogar inteligente, botones ajustables, alcance 15 m

Accesorio inteligente

Botones personalizables

Gran alcance 15 m

Funciona sin Wi-Fi



8721103114488



## Control de la luz con el dedo

Disfruta de un control sencillo y fiable de tu iluminación inteligente con un mando a distancia intuitivo de nueve botones que te permite encender o apagar las luces, regular la intensidad, elegir entre cuatro modos preestablecidos o activar una luz nocturna en cuestión de segundos. Los cuatro botones numerados se pueden personalizar en la aplicación WiZ para crear accesos directos a tus escenas favoritas, mientras que su fiable alcance de 15 metros garantiza un control fluido en toda la casa. Como se conecta directamente a tus luces sin necesidad de Wi-Fi, funciona de forma fiable en todo momento. Fácil de configurar mediante la aplicación WiZ y totalmente compatible con todos los productos Connected by WiZ.

### Configuración sencilla

- La instalación es muy sencilla

### Control inteligente

- Gran alcance
- Botones personalizables
- Control cómodo
- Connected by WiZ

# Destacados

## La instalación es muy sencilla

Descarga la aplicación WiZ, conecta tu dispositivo a la alimentación y, a continuación, conéctalo a tu red Wi-Fi. ¡Y ahora puedes empezar a utilizarlo!

## Gran alcance

Controla las luces y los dispositivos dentro de un alcance de 15 metros o 50 pies en cualquier entorno interior normal con tabiques y paredes.

## Botones personalizables

Utiliza la aplicación WiZ para personalizar los botones de modo de luz del mando a distancia, creando accesos directos fácilmente accesibles a tus favoritos.

## Connected by WiZ

Totalmente compatible con todos los productos Connected by WiZ: usa la aplicación WiZ para configurar y aprovechar todas las ventajas de la iluminación inteligente.

## Control cómodo

Enciende o apaga las luces, regula el brillo, selecciona diferentes modos de iluminación y utiliza la luz nocturna, incluso cuando no haya conexión Wi-Fi.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Pilas incluidas: Sí
- Distancia de control: 15 m

## Consumo de energía

- Voltaje: 3 V

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,057 kg
- Altura global: 1,5 mm
- Longitud global: 13,5 mm
- Anchura global: 3,8 mm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Tipo de batería: AAA (LR03)
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase III

## Compatible con

- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103114488
- Peso neto: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,08 kg
- Altura: 16,2 cm
- Longitud: 4,6 cm
- Anchura: 7,6 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-10  
Versión: 0.226

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)