

# PHILIPS

Interruptor giratorio intelig.,  
controles prácticos, regulación  
intensidad, batería recarg.

Accesorio inteligente

Botones personalizables

Montaje en pared y mando a  
dist.

Funciona sin Wi-Fi



8721103136039



## Interruptor All-In-One

Controla la iluminación sin esfuerzo con un elegante interruptor giratorio inteligente que cuenta con control giratorio suave para encender, apagar y regular la intensidad, además de dos botones programables para acceder al instante a tus modos de iluminación favoritos. Personaliza los botones de la aplicación WiZ para crear accesos directos a tu medida; a continuación, fija la base compacta a la pared o retira el dial magnético para disfrutar de un control inalámbrico y portátil siempre que lo necesites. El interruptor se comunica directamente con las luces, por lo que funciona de forma fiable incluso sin conexión Wi-Fi, mientras que un discreto anillo LED indica cuándo las luces están encendidas o cuándo la batería recargable por USB necesita recargarse. Fácil de configurar mediante la aplicación WiZ y totalmente compatible con todos los productos Connected by WiZ.

### Configuración sencilla

- La instalación es muy sencilla

### Control inteligente

- Gran alcance
- Connected by WiZ
- Escenas personalizables

### Formato

- Control cómodo

# Destacados

## La instalación es muy sencilla

Descarga la aplicación WiZ, conecta tu dispositivo a la alimentación y, a continuación, conéctalo a tu red Wi-Fi. ¡Y ahora puedes empezar a utilizarlo!

## Gran alcance

Controla las luces y los dispositivos dentro de un alcance de 15 metros o 50 pies en cualquier entorno interior normal con tabiques y paredes.

## Connected by WiZ

Totalmente compatible con todos los productos Connected by WiZ: usa la aplicación WiZ para configurar y aprovechar todas las ventajas de la iluminación inteligente.

## Escenas personalizables

Para mayor comodidad, puedes personalizar cuatro escenas de iluminación en la aplicación WiZ. Cambia a tu ambiente perfecto con una pulsación corta o una pulsación prolongada.

## Control cómodo

Monta la base donde quieras y desmonta el mando a distancia para controlar la iluminación inalámbricamente cuando lo necesites.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Pilas incluidas: Sí
- Distancia de control: 15 m

## Consumo de energía

- Voltaje: 5 V

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,1 kg
- Longitud reducida: 86 cm
- Anchura reducida: 86 cm
- Altura global: 2,49 mm
- Longitud global: 8,6 mm
- Anchura global: 8,6 mm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Tipo de batería: LP402030
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase III

## Compatible con

- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103136039
- Peso neto: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,14 kg
- Altura: 13,7 cm
- Longitud: 6,1 cm
- Anchura: 10,6 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-10  
Versión: 0.158

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)