

PHILIPS

Lámpara de mesa
Hero

LED inteligente

Millones de colores

Luz blanca regulable

Controles táctiles

8721103136275



Divertida lámpara de mesa con controles táctiles

Esta lámpara de mesa inteligente ofrece millones de colores para cualquier estado de ánimo. Ajusta fácilmente la luz blanca, desde tonos fríos y energizantes hasta matices cálidos y relajantes (2200 K–6500 K). Diseñada para ofrecer la máxima comodidad, la lámpara cuenta con controles táctiles intuitivos: basta con tocar dos veces para encender o apagar. Además, puedes sincronizarla con la música con el micrófono de tu smartphone para crear un ambiente dinámico y festivo.

Control inteligente

- Luz divertida al alcance de tu mano
- Controles táctiles

Funciones inteligentes

- Detección de movimiento SpaceSense

Dispositivos inteligentes

- Compatible con Matter

Modos de luz

- Luz a todo color
- Luz para todas las actividades
- Siempre la luz correcta

Destacados

Luz divertida al alcance de tu mano

Una lámpara de mesa sencilla con funciones avanzadas.

Controles táctiles

Solo hay que dar dos toques en la lámpara para encender o apagar.

Detección de movimiento SpaceSense



Convierte tus luces en sensores de movimiento mediante la tecnología SpaceSense integrada, para que se enciendan automáticamente cuando entras en la habitación: solo necesitas dos o más luces o dispositivos conectados con WiZ.

Compatible con Matter



Controla todo a tu manera con tu asistente doméstico inteligente preferido: compatible con Matter para una integración perfecta con Alexa, Google Home y Apple Home.

Luz a todo color

Crea el ambiente perfecto con millones de colores o utiliza uno de los modos de iluminación predefinidos.

Luz para todas las actividades

Utiliza modos predefinidos como Concentración o Relax para crear el mejor ambiente posible.

Siempre la luz correcta

Empieza el día con energía con tonos vibrantes o crea un ambiente acogedor con una luz más suave.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 25 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 25.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: Sí
- LED integrado: Sí
- Interruptor de encendido/apagado en el cable: No
- Mando a distancia incluido: No
- Energía solar: No
- Luz regulable brillante y cálida: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 68

Varios

- Diseñada especialmente para:
Ambiente
- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 55 mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 220-240 V

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,72 kg
- Altura global: 15,8 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 150 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria:
620(@4000K, 300lm@2700K)
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca y de
colores (RGBW)
- Potencia de la bombilla incluida: 9
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

La bombilla

- Actualizable por software: Sí

Compatible con

- Compatible con la característica
Efectos: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Período de soporte definido: Mínimo
de 60 meses tras la fecha de
introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS,
Android
- Protocolo de comunicación:
Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilidad con sistemas de
terceros: Alexa, Enki, Google Home,
Homey, IFTTT, Matter, Samsung
SmartThings, Siri Shortcuts
- Funcionalidad Matter: Con
concentradores de terceros (Wi-Fi)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8721103136275
- Peso neto: 0,72 kg
- Peso bruto: 0,93 kg
- Altura: 16,5 cm
- Longitud: 15 cm
- Anchura: 18,5 cm



Fecha de emisión:
2026-06-17
Versión: 0.60

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com