

PHILIPS

Foco de techo/
pared Horen 4x

Focos de techo/pared

Sin bombilla

Negro

ClickFix



8721103143556



Iluminación versátil y elegante para tu hogar

Incluye este práctico foco Philips en tu hogar. Elige la bombilla LED Philips GU10 para que combine con el estilo de foco y garantice una luz de alta calidad y larga duración.

Fácil de usar

- Cabezal de foco ajustable
- Bombilla no incluida

Fácil instalación

- Montaje fácil ClickFix

Fácil de usar

- Perfecta para colocarla en paredes o techos, la luminaria te da la libertad de personalizar el aspecto para que combine con las zonas de interior.

Materiales y acabado

- Material de alta calidad

Destacados

Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la lámpara, para dirigirla hacia donde desees.


Bombilla no incluida

Esta luminaria se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Montaje fácil ClickFix

Instálalo en cuatro sencillos pasos con el sistema de instalación ClickFix patentado por Philips. Instala tu foco fácilmente sin ayuda. Basta con montar el anclaje en el techo, conectar los cables y luego encastrar y fijar la luz a la vez.

Montaje adaptable para pared o techo Material de alta calidad



Material duradero y atractivo para una inversión atractiva y de larga duración.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: No

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Vidrio, Metal

Duración

- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a +45 °C

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: Sí
- Pilas incluidas: No
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina, Dormitorio, Comedor, Garaje, Salón, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Focos de techo/pared
- Características adicionales: ClickFix

Otras características

- Corriente de la bombilla: 200 mA

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,091 kg
- Altura global: 115 mm
- Longitud global: 704 mm
- Anchura global: 137 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Tecnología de la bombilla: LED
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Casquillo: GU10
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 50
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Número de fuentes de luz: 4
- Opciones de montaje: Empotrado

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103143556
- Peso neto: 1,09 kg
- Peso bruto: 1,24 kg
- Altura: 71,4 cm
- Longitud: 10,6 cm
- Anchura: 11 cm



Fecha de emisión:
2026-07-08
Versión: 0.171

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com