

PHILIPS

Lámpara de mesa
LED Squire Lite, negra

LED inteligente

Iluminación ambiente fácil

Modos de luz estática y
dinámica

Sincronizable con TV y música



8721103158932



Salpicaduras de color

Aporta ambiente a cualquier estancia con impresionantes efectos de iluminación difusa que puedes personalizar. Disfruta de luz a todo color y luz blanca regulable en un diseño compacto que combina con cualquier decoración. Fácil de configurar mediante la aplicación WiZ, totalmente compatible con todos los productos Connected by WiZ y con certificación Matter para una integración perfecta con asistentes de hogar inteligente como Alexa, Apple Home y Google Home. Se carga mediante el cable USB-C incluido (no se incluye adaptador de CA).

Configuración sencilla

- La instalación es muy sencilla

Funciones inteligentes

- Creación de ambientes sencilla
- Efectos de luz envolventes
- Detección de movimiento SpaceSense

Dispositivos inteligentes

- Compatible con Matter

Modos de luz

- Luz blanca regulable

Formato

- Diseño elegante

Destacados

La instalación es muy sencilla




1. Descarga la aplicación WiZ2. Enciende tu luz3. Conecta la luz a la Wi-Fi

Creación de ambientes sencilla



Llena tu espacio de colores vivos con modos de iluminación estáticos y dinámicos que puedes personalizar según tu estado de ánimo.

Iluminación envolvente



Transforma tu experiencia de entretenimiento en casa sincronizando las luces con la música y los vídeos; se requiere un dispositivo de sincronización.

Detección de movimiento SpaceSense




Convierte tus luces en sensores de movimiento mediante la tecnología SpaceSense integrada, para que se enciendan automáticamente cuando entras en la habitación: solo necesitas dos o más luces o dispositivos conectados con WiZ.

Compatible con Matter




Controla todo a tu manera con tu asistente doméstico inteligente preferido: compatible con Matter para una integración perfecta con Alexa, Google Home y Apple Home.

Luz blanca regulable



Ajusta fácilmente desde tonos fríos y azulados (6500 K), que mejoran la visibilidad y la concentración, hasta tonos suaves y cálidos (2200 K), ideales para relajarse por la noche.

Diseño elegante



Disponible en blanco y negro, esta pequeña y elegante lámpara está diseñada para integrarse a la perfección en cualquier estilo de decoración.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 25 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Elige tu color: Sí
- Regulable con mando a distancia: Sí
- Totalmente impermeable: No
- LED integrado: Sí
- Interruptor de encendido/apagado en el cable: No
- Mando a distancia incluido: No
- Energía solar: No
- Luz regulable brillante y cálida: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
- Temperatura del color: 2700/6500
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: < 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 65

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Comedor, Salón, Habitación de los niños
- EyeComfort: Sí

Consumo de energía

- Voltaje: 5 V
- Consumo energético kWh/1000 h: 8,5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,37 kg
- Altura global: 13,4 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 134 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 550lm@4000K
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca y de colores (RGBW)
- Potencia de la bombilla incluida: 8.5
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase III

La bombilla

- Actualizable por software: Sí

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funcionalidad Matter: Con concentradores de terceros (Wi-Fi)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103158932
- Peso neto: 0,37 kg
- Peso bruto: 0,45 kg
- Altura: 15 cm
- Longitud: 13,5 cm
- Anchura: 13,5 cm



Fecha de emisión:
2026-06-13
Versión: 0.267

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com