

# PHILIPS

Tira de luces LED RGBIC inteligente, 20 m, Tipo C, Connected by WiZ

LED inteligente

Efectos de luz multicolor

Modos de luz estática y dinámica

Versátil y recortable



8721103159588



## Colores que fluyen

Esta versátil tira de luces RGBIC ofrece deslumbrantes efectos multicolores, desde secuencias de arcoíris y suaves transiciones de color hasta brillantes escenas dinámicas. Crea el ambiente perfecto en cualquier estancia con una amplia gama de modos de luz estáticos y dinámicos en colores vivos. Diseñada para ofrecer máxima flexibilidad, la tira se puede cortar para adaptarse a casi cualquier espacio, por lo que puedes instalarla fácilmente en muebles, a lo largo de las paredes o debajo de los armarios (los trozos cortados no se pueden volver a unir). Fácil de configurar mediante la aplicación WiZ y totalmente compatible con todos los productos Connected by WiZ.

### Configuración sencilla

- La instalación es muy sencilla
- Fácil de instalar

### Funciones inteligentes

- Detección de movimiento SpaceSense
- Sincronización con música

### Dispositivos inteligentes

- Compatible con Matter

### Modos de luz

- Luz multicolor
- Color vibrante

# Destacados

## La instalación es muy sencilla




1. Descarga la aplicación WiZ2. Enciende tu luz3. Conecta la luz a la Wi-Fi

## Fácil de instalar



Dobla y recorta para adaptarlo a cualquier espacio; a continuación, utiliza el adhesivo de doble cara y los accesorios de montaje para fijarlo en su sitio.

## Detección de movimiento SpaceSense



Convierte tus luces en sensores de movimiento mediante la tecnología SpaceSense integrada, para que se enciendan automáticamente cuando entras en la habitación: solo necesitas dos o más luces o dispositivos conectados con WiZ.

## Sincronización con música




Siente el ritmo con Music Sync. Sincroniza fácilmente tus luces con tus canciones favoritas utilizando el micrófono de tu smartphone.

## Compatible con Matter




Controla todo a tu manera con tu asistente doméstico inteligente preferido: compatible con Matter para una integración perfecta con Alexa, Google Home y Apple Home.

## Luz multicolor



Esta tira de luces puede crear varios colores a la vez, creando deslumbrantes efectos de iluminación multicolor, como arcoíris y destellos.

## Color vibrante



Elige entre millones de colores para crear una iluminación ambiente que se adapte a cualquier estado de ánimo.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Elige tu color: Sí
- Regulable con mando a distancia: Sí
- Totalmente impermeable: No
- LED integrado: Sí
- Interruptor de encendido/apagado en el cable: Sí
- Adaptador de corriente incluido: Sí
- Mando a distancia incluido: No
- Energía solar: No
- Luz regulable brillante y cálida: No

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 80$
- Temperatura del color: 2700/6500
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz:  $< 2$
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 95

## Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina, Dormitorio, Salón, Habitación de los niños, Sala de ocio

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 75 mA

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.9
- Voltaje: 220-240 V
- Consumo de energía: 30,6
- Consumo energético kWh/1000 h: 11

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,465 kg
- Altura global: 0,21 mm
- Longitud global: 2.000 mm
- Anchura global: 1 mm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Flujo luminoso total de la luminaria: NA
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz de color con degradado (RGBIC)
- Potencia de la bombilla incluida: 36
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

## La bombilla

- Actualizable por software: Sí

## Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funcionalidad Matter: Con concentradores de terceros (Wi-Fi)

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103159588
- Peso neto: 0,47 kg
- Peso bruto: 0,7 kg
- Altura: 21,8 cm
- Longitud: 8,2 cm
- Anchura: 18,9 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-13  
Versión: 0.216

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)