

PHILIPS

Tira de luces LED RGBIC inteligente, 2 x 5 m, Tipo C, Connected by WiZ

LED inteligente

Efectos de luz multicolor

Modos de luz estática y dinámica

Versátil y recortable



8721103159649



Colores que fluyen

Esta versátil tira de luces RGBIC ofrece deslumbrantes efectos multicolores, desde secuencias de arcoíris y suaves transiciones de color hasta brillantes escenas dinámicas. Crea el ambiente perfecto en cualquier estancia con una amplia gama de modos de luz estáticos y dinámicos en colores vivos. Diseñada para ofrecer máxima flexibilidad, la tira se puede cortar para adaptarse a casi cualquier espacio, por lo que puedes instalarla fácilmente en muebles, a lo largo de las paredes o debajo de los armarios (los trozos cortados no se pueden volver a unir). Fácil de configurar mediante la aplicación WiZ y totalmente compatible con todos los productos Connected by WiZ.

Configuración sencilla

- La instalación es muy sencilla
- Fácil de instalar

Funciones inteligentes

- Detección de movimiento SpaceSense
- Sincronización con música

Dispositivos inteligentes

- Compatible con Matter

Modos de luz

- Luz multicolor
- Color vibrante

Destacados

La instalación es muy sencilla




1. Descarga la aplicación WiZ2. Enciende tu luz3. Conecta la luz a la Wi-Fi

Fácil de instalar



Dobla y recorta para adaptarlo a cualquier espacio; a continuación, utiliza el adhesivo de doble cara y los accesorios de montaje para fijarlo en su sitio.

Detección de movimiento SpaceSense



Convierte tus luces en sensores de movimiento mediante la tecnología SpaceSense integrada, para que se enciendan automáticamente cuando entras en la habitación: solo necesitas dos o más luces o dispositivos conectados con WiZ.

Sincronización con música




Siente el ritmo con Music Sync. Sincroniza fácilmente tus luces con tus canciones favoritas utilizando el micrófono de tu smartphone.

Compatible con Matter



Controla todo a tu manera con tu asistente doméstico inteligente preferido: compatible con Matter para una integración perfecta con Alexa, Google Home y Apple Home.

Luz multicolor



Esta tira de luces puede crear varios colores a la vez, creando deslumbrantes efectos de iluminación multicolor, como arcoíris y destellos.

Color vibrante



Elige entre millones de colores para crear una iluminación ambiente que se adapte a cualquier estado de ánimo.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Elige tu color: Sí
- Regulable con mando a distancia: Sí
- Totalmente impermeable: No
- LED integrado: Sí
- Interruptor de encendido/apagado en el cable: Sí
- Adaptador de corriente incluido: Sí
- Mando a distancia incluido: No
- Energía solar: No
- Luz regulable brillante y cálida: No

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
- Temperatura del color: 2700/6500
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: < 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 95

Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina, Dormitorio, Salón, Habitación de los niños, Sala de ocio

Otras características

- Corriente de la bombilla: 75 mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 220-240 V
- Consumo de energía: 17,9
- Consumo energético kWh/1000 h: 11

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,285 kg
- Altura global: 0,21 mm
- Longitud global: 1.000 mm
- Anchura global: 1 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Flujo luminoso total de la luminaria: NA
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz de color con degradado (RGBIC)
- Potencia de la bombilla incluida: 21
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

La bombilla

- Actualizable por software: Sí

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funcionalidad Matter: Con concentradores de terceros (Wi-Fi)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103159649
- Peso neto: 0,28 kg
- Peso bruto: 0,54 kg
- Altura: 21,8 cm
- Longitud: 8,2 cm
- Anchura: 18,9 cm



Fecha de emisión:
2026-06-13
Versión: 0.231

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com