

PHILIPS

Meranti kohdevalaisin 3x

Kattoon/seinään asennettavat
kohdevalaisimet

Ei sisällä lampua

Mattakromi



50313/17/E7



Painotus on tyyliässä.

Hanki kotiisi tämä käytännöllinen Philips-spottivalo. Täydennä sitä omaan tyyliisi sopivaksi laadukkaalla ja pitkäkestoisella Philipsin GU10-LED-lampulla.

Erityisominaisuudet

- Säädetty spottivalaisin
- Ei sisällä lampua

Kohokohdat

Säädettävä spottivalaisin



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottivalaisinta.

Ei sisällä lamppua

Valaisimen mukana ei ole lamppua, joten voit valita huoneeseen ja omaan makuusi sopivan tehoisen lampun. Philipsin LED-lamput takaavat korkealaatuisen ja pitkäkestoisen valovirran.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Mattakrominen
- Materiaali: Lasi

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Kyllä
- Integroitu LED: ei
- Kiinnitä tuote käden ulottumattomiin: Kyllä

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Käytävä
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,500 kg
- Korkeus: 10 cm
- Pituus: 49 cm
- Leveys: 15,5 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: No bulb included
- Verkkovirta: AC 220–240
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lamppua
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho: 35W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 35 W
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I
- Valonlähteiden määrä: 3

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696133262
- Nettopaino: 0,5 kg
- Bruttopaino: 0,92 kg
- Korkeus: 52 cm
- Pituus: 12 cm
- Leveys: 14 cm



Julkaisupäivä: 2025-05-04
Versio: 0.681

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com