

PHILIPS

Runner kohdevalaisin

Kattoon/seinään asennettavat
kohdevalaisimet

Ei sisällä lamppua

Alumiini



53090/48/12



Laadukas kohdevalaisin ilman lamppua

Tämä teollista tyyliä henkivä, pieni ja ohut kohdevalaisin sopii täydellisesti moderniin sisustukseen. Hopeinen alumiinirunko korostaa kauniisti valaisimen valonlähdettä. Upea sisustuselementti, jossa on kääntyvät lamput.

Erinomainen rakenne tuottaa ihanteellisen valotehon

- Säädettävä spottivalaisin takaa erinomaisen joustavuuden

Kohokohdat

Helposti säädettävä spottivalaisin

Tämän liikuteltava spottivalaisin on suunniteltu suuntaamaan valoa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Alumiini
- Materiaali: Metall
- Kotelon väri: Alumiini

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Selkeät valokeilat: Kyllä
- Integroitu LED: ei
- Kiinnitä tuote käden ulottumattomiin: Kyllä

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Keittiö, Työhuone, Käytävä
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,345 kg
- Korkeus: 10,7 cm
- Pituus: 11 cm
- Leveys: 9,0 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: No bulb included
- Verkkovirta: AC 220–240
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lamppua
- Yhteensopivat lamppuluokat: A++ – E
- Lamppujen lukumäärä: 1
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho: 20W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 20
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojustu
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Suojausluokan koodi: IP20 | Kosketussuojattu
- Valonlähteiden määrä: 1
- Suojausluokka IEC: Suojausluokka I

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718291487937
- Nettopaino: 0,35 kg
- Bruttopaino: 0,42 kg
- Korkeus: 11,5 cm
- Pituus: 10,2 cm
- Leveys: 13,8 cm



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.565

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com