

# PHILIPS

## Runner kohdevalaisin 2x

Kattoon/seinään asennettavat  
kohdevalaisimet

Ei sisällä lamppua

Valkoinen



53092/31/12



## Laadukas spottivalaisin ilman lamppua

Tämä teollista tyyliä henkivä, pieni ja ohut kohdevalaisin sopii täydellisesti moderniin sisustukseen. Valkoinen alumiinirunko täydentää tyylikkäästi kahdesta spotista koostuvaa valonlähdettä. Upea sisustuselementti, jossa on kääntyvät lamput.

### **Erinomainen rakenne tuottaa ihanteellisen valotehon**

- Säädetty spottivalaisin takaa erinomaisen joustavuuden

# Kohokohdat

## Helposti säädettävä spottivalaisin

Tämän liikuteltava spottivalaisin on suunniteltu suuntaamaan valoa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall
- Kotelon väri: Valkoinen

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Selkeät valokeilat: Kyllä
- Integroitu LED: ei
- Kiinnitä tuote käden ulottumattomiin: Kyllä

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Käytävä
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- EyeComfort: ei

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,825 kg
- Korkeus: 10,9 cm
- Pituus: 30,5 cm
- Leveys: 9,0 cm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: No bulb included
- Verkkovirta: AC 220–240
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lamppua
- Yhteensopivat lamppuluokat: A++ – E
- Lamppujen lukumäärä: 2
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho: 20W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 20
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojustu
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Suojausluokan koodi: IP20 | Kosketussuojattu
- Valonlähteiden määrä: 2
- Suojausluokka IEC: Suojausluokka I

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718291487944
- Nettopaino: 0,83 kg
- Bruttopaino: 0,95 kg
- Korkeus: 31,6 cm
- Pituus: 10,2 cm
- Leveys: 10,9 cm



Julkaisupäivä: 2025-08-30  
Versio: 0.406

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)