

PHILIPS

Hehkulamppu
kodinkoneisiin

Erikoiskäyttö

40 W

E14

Uuni

Himmennettävä



8711500157546



Kodinkonelamput erityiskäyttöön

Philipsin uunilamput soveltuvat käyttöön uuneissa, grilleissä vastaavissa kohteissa, joissa toimintalämpötila on suuri. Saatavana erityisiin uunivalaisimiin, kuten alasvaloon, sivuvaloon ja taustavaloon.

Erikoislamput

- Erikoistarkoituksiin
- Käytettäväksi uuneissa

Kohokohdat

Erikoistarkoituksiin



Philipsin erikoishehkulamput on tarkoitettu erityisiin käyttötarkoituksiin.

Valitse kodin yleisvalaistukseen sopivin lamppu Philipsin halogeeni-, energiansäästö- ja LED-lamppujen joukosta.

Käytettäväksi uuneissa



Tämä Philips-kodinkonelamppu on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti uuneissa – se kestää jopa 300 Celsius-asteen lämpötilaa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Muoto: Laite
- Himmennettävä: Kyllä
- Pistoke: E14

Polttimon mitat

- Korkeus: 75 mm
- Leveys: 45 mm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 1 a
- Nimelliskäyttöikä: 1 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Erityiskäyttötarkoitukset
- Keilakulma: not applicable °
- Valovirta: 400 lm

Tehonkulutus

- Jännite: 240 V
- Teho: 40 W

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8711500157546
- Nettopaino: 15,460 g
- Bruttopaino: 25,560 g
- Korkeus: 12,000 cm
- Pituus: 4,600 cm
- Leveys: 14,000 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 923265945508



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.484

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com