

PHILIPS


Valonauha 5 m

Light Strips

3500K

Läpinäkyvä

8718696164228



Tehokas ja tyylikäs valaistus

Miellyttävä, lineaarinen valo

Sopii sisätiloihisi

- Kompakti koko pieneen tilaan

Materiaali ja viimeistely


- Laadukas materiaali

Kohokohdat

Kompakti koko pieneen tilaan

Sopii erinomaisesti pieniin tiloihin

Laadukas materiaali



Kestävä ja tyylikäs materiaali takaa pitkän käyttöiän.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Läpinäkyvä
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: Kyllä
- Mukana verkkolaite: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 110 °
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 3500 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 85 lm/W

Valosarja/valonauha

- Laajennettava: ei

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Toimisto, Eteinen
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Valonauhat
- EyeComfort: ei

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 225 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,205 kg
- Kokonaiskorkeus: 2,6 mm
- Kokonaispituus: 5 000 mm
- Kokonaisleveys: 8 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2050
- Valon väri: 3500
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan lampun teho: 22
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696164228
- Nettopaino: 0,28 kg
- Bruttopaino: 0,32 kg
- Korkeus: 16 cm
- Pituus: 5,5 cm
- Leveys: 16 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-17
Versio: 0.383

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com