

PHILIPS

Downlight-valaisin

Toiminnallinen

MESON

White



8718696173626



Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Philipsin LED-valaisimet antavat ennen kaikkea mukavuutta ajatellen suunniteltua valoa.

Helppo nauttia

- Ihanteellisesti matalakattoisiin huoneisiin soveltuva, huomaamaton ja ympäristöön sulautuva valaisin.

Valotehoste

- Kirkas valo, tasainen valonjako

Turvallisuus

- Ei haitallista UV-säteilyä

Asennus

- Integroitu liitântälaite ja liitin helpottavat asennusta.

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Kohokohdat

Soveltuu matalakattoisiin tiloihin Ohut malli

Kirkas valo, tasainen valonjako

Tällä valaisimella valaiset tilan tasaisesti nurkasta nurkkaan.

Ei haitallista UV-säteilyä

Tuote on suunniteltu estämään kaikki mahdollisesti haitallinen UV-säteily.

Integroitu liitäntälaitte ja liitin helpottavat asennusta.

Turvallinen ja vaivaton asennus, ei edellytä aiempaa osaamista eikä johtoja.

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikään jopa 15 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 110 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,11 kg
- Aukon pituus: 12,5 cm
- Aukon leveys: 12,5 cm
- Korkeus: 4,7 cm
- Pituus: 14 cm
- Upotussyvyys: 10,5 cm
- Leveys: 14 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 900
- Valon väri: 3000
- Verkkovirta: 220-240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 12,5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696173626
- Nettopaino: 0,09 kg
- Bruttopaino: 0,14 kg
- Korkeus: 14,3 cm
- Pituus: 15,1 cm
- Leveys: 5,4 cm
- Tuotekoodi (12NC): 915005806001



Julkaisupäivä: 2024-04-12
Versio: 0.234

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpittunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com