

PHILIPS

Lamppu

LED

4–35 W

E27

Lämmin valkoinen



8718699673529



Tyylikäs ulkonäkö

Tutustu Philips Deco LED Giant Vintage -lamppumallistoon. Sen tuotteet muistuttavat tuttuja hehkulamppuja. Niiden avulla voit tuoda kotisi sisustukseen nostalgista tunnelmaa.

Laadukasta valoa

- Silmiesi mukavuuden puolesta
- Aito, hehkulampunomainen, lämpimän valkoinen valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Kohokohdat

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välikymistä. Nyt voit

tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Hehkulampunomainen lämpimän valkoinen



Lampun värilämpötila on 2700 K, joten se tuottaa lämmintä ja rauhoittavaa valoa. Tämä 2700 kelvinin valo sopii täydellisesti kotisi tunnelmavalaistukseen.

Korvaa vakiohehkulampun

Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Himmennettävä: ei

Polttimon mitat

- Korkeus: 10,6 cm
- Leveys: 6 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2500 K
- Valovirta: 400 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 100 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699673529
- Tilauskoodi: 871869967352900
- Tuotteen nimi: LED classic 35W A60 E27 825 GOLD NDSRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.41
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 4 W
- Tehon vastaavuus: 35 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 10,6 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 403596
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Polttimo

- Väripisteiden ero: 6

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699673529
- Nettopaino: 0,03 kg
- Bruttopaino: 0,05 kg
- Korkeus: 15 cm
- Pituus: 6,6 cm
- Leveys: 6,6 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929001941501



Julkaisupäivä: 2024-04-12
Versio: 0.474

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com