

PHILIPS

Dive upotettava
kohdevalaisin

Upotettavat valaisimet

2700K

Nikkeli

Himmennettävä, vesitiivis



8718699755959



Luo täydellinen tunnelma laadukkaalla himmennettävällä valolla.

Luo täydellinen tunnelma Philipsin upotettavilla ja himmennettävillä LED-kohdevalaisimilla, joilla voit helposti himmentää normaalin kirkkaan arkivalaistuksen kotoisan lämpimiin sävyihin.

Sopii sisätiloihisi

- Koristeellinen metallipinta

Valotehoste

- Kirkas ja kohdistettu valokeila

Turvallisuus

- Kosteudenkestävä

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

Ohjaus

- Himmennettävä

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Kohokohdat

Koristeellinen metallipinta

Nykyaikainen metallipinta luo modernin ilmeen.

Kirkas ja kohdistettu valokeila

Suuntaa valo esineisiin, ruokailupöytään tai muuhun sisustukseen kiinnittääksesi katsojien huomion tiettyihin tyyleihin.

Kosteudenkestävä

Kosteudenkestävyyden ansiosta voit käyttää tätä tuotetta luottavaisin mielin kylpyhuoneissa, keittiöissä, parvekkeilla ja muissa tiloissa, joissa kosteus on otettava huomioon.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkyynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan.

Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Himmennettävä

Voit vaihtaa tunnelmaa vähentämällä LED-lamppujen kirkkautta kirkkaasta valkoisesta valosta kotoisan lämpimään hehkuun – aivan kuten perinteisillä lampuilla.

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikänsä jopa 15 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Nikkeli
- Materiaali: Metall, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 10 000

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Kylpyhuone, Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Vesitiivis

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 29 mA
- Tehokkuus: 64 lm/W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,114 kg
- Aukon pituus: 7.0 cm
- Aukon leveys: 7.0 cm
- Korkeus: 5,5 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Upotussyvyys: 1,5 cm
- Leveys: 8,5 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Halkaisija: 85 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 350
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 5
- IP-koodi: IP65/IP20

- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699755959
- Nettopaino: 0,34 kg
- Bruttopaino: 0,4 kg
- Korkeus: 9 cm
- Pituus: 10,5 cm
- Leveys: 18,7 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929002374122



Julkaisupäivä: 2024-07-25
Versio: 0.209

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com