

PHILIPS

Doris kattovalaisin
6W

Ulkovalaisimet


2700K

White

Vesitiivis



8719514417915



Luo oma tyylisi valolla

Valkoinen Philips Doris antaa ulkotiloille nykyaikaisen ilmeen. Tyylikäs ulkovalaisin valaisee kuistin laadukkaalla, lämpimän valkoisella valolla.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Edistyksellinen LED-valo

- Erittäin laadukas LED-valaisin

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas materiaali

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP54 – säänkestävä

Laadukasta valoa

- Lämmin valkoinen valo (2 700 K)

Kohokohdat

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia



Luotettavan ja laadukkaan LED-valaisimen käyttöikä on jopa 15 000 tuntia. Voit nauttia täydellisestä pihavalaistuksesta levollisin mielin vuosikausien ajan.

Erittäin laadukas LED-valaisin



Näissä LED-valaisimissa on käytössä Philipsin kehittämää ainutlaatuista tekniikkaa. Ne syttyvät välittömästi ja tuottavat optimaalisen valotehon, joka tuo esiin puutarhan upeat värit.

Laadukas materiaali




Philips-ulkovalaisimessa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu, ja se kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

IP54 – säänkestävä

Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP54-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Lämmin valkoinen valo (2 700 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu värielämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat värielämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat värielämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa lämmintä, rentouttavaa valoa, jonka värielämpötila on 2 700 K.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- yhteensopiva kaikkien himmentimien kanssa: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Selkeät valokeilat: Kyllä
- Himmennettävä: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Helposti aukeava FFP-pakkaus (Frustration Free Pack): ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin, päivä-/yötunnistin: ei
- Liiketunnistin: ei
- Kannettava: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Kääntyy vapaasti kaikkiin suuntiin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Kääntävä pää (ylös-alas): ei
- Mukana UK-virtapistoke: ei
- USB-lataus: ei
- Lämmin valkoinen valo: Kyllä
- Vedenpitävä: Kyllä
- Keskipiste: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,26 kg
- Korkeus: 7 cm
- Pituus: 22 cm
- Leveys: 22 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 600
- Valon väri: 2700
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- IP-koodi: IP54
- Turvallisuusluokka: Luokka I
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514417915
- Nettopaino: 0,26 kg
- Bruttopaino: 0,53 kg
- Korkeus: 28 cm
- Pituus: 9 cm
- Leveys: 28 cm



Julkaisupäivä: 2025-02-28
Versio: 0.277

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com