

PHILIPS

Hämärätunnistin

Ulkovalaisimet

GardenLink

Musta

Liiketunnistin; matalajännite; vesi-
tiivis



8719514477070



Puutarhavalaisin, josta voit nauttia heti kytkemisen ja yhdistämisen jälkeen

Voit asentaa Philips GardenLink -valikoiman pienjännitevalaisimet ulkotiloihin itse helposti ja turvallisesti. Yhdistä useita valaisimia yhteen virtalähteeseen ja kytke se tavalliseen pistorasiaan. Voit lisätä valaisimia ja vaihtaa niiden paikkoja mielesi mukaan. Johdotus on helppoa, ja pienjännitteen ansiosta sinulle, lapsillesi tai lemmikeillesi ei aiheudu vaaraa.

Helppokäyttöinen

- Yhteensopiva kaikkien GardenLink-valaisimien ja -lisävarusteiden kanssa
- Helppo asentaa Twist & Lock -liittimien ansiosta

Turvallinen

- 12 voltin jännite lisää turvallisuutta

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas materiaali

8719514477070

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Erityisominaisuudet

- Hämärätunnistin ja ajastinohjaus

Kohokohdat

Yhteensopiva kaikkien GardenLink-valaisimien ja -lisävarusteiden kanssa

Jokaisessa GardenLink-valaisimessa on sama Twist & Lock -liitin helppoa asennusta ja liittämistä varten. Voit siirtää valaisimia ja lisävarusteita tarpeen mukaan, jotta saat valoa pihan jokaiselle alueelle.

Helppo asentaa Twist & Lock -liittimien ansiosta

Erittäin helppo asentaa ja liittää muihin tuotteisiin Twist & Lock -liittimillä. Kytke valaisimet ja nauti!

12 voltin jännite lisää turvallisuutta

Pienjännitteiset (12 V) valot voi asentaa turvallisesti itse ilman sähköiskun vaaraa – sähköasentajaa ei tarvita.

Laadukas materiaali

Philips GardenLink -hämärätunnistimessa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä tuote on ruostesuojattu, ja se kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioitusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Hämrätunnistin ja ajastinohjaus



Lisää järjestelmään hämrätunnistin, joka sisältää ajastimen automaattista ohjausta ja energiansäästöä varten. Aseta Gardenlink-valaisimet syttymään automaattisesti yöllä ja sammumaan automaattisesti 3 tai 8 tunnin kuluttua.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Säädetty spotti: ei
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Päivä-/yötunnistin: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Tarvikkeet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Tunnistin, Matalajännite, Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,12 kg
- Korkeus: 2,3 cm
- Pituus: 7,8 cm
- Leveys: 10 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Verkkovirta: 12 V
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sovellettavissa
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka III



Julkaisupäivä: 2025-05-06
Versio: 0.326

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com