

PHILIPS

Arbour
pylväsvalaisin 3,8W

Ulkovalaisimet

3 000K

Antrasiitti

Vesitiivis



8719514490260



Kaikkien aikojen energiatehokkaimmat LED-valaisimemme

Philips on kehittänyt erittäin tehokkaan ulkovalaisimen, jonka uusi tekniikka vähentää hiilidioksidipäästöjä, raaka-aineiden haaskausta ja energiankulutusta. Sen käyttöikä on hämmästyttävät 50 000 tuntia, yli kolme kertaa enemmän kuin Philipsin vastaavilla LED-ulkovalaisimilla – ja se käyttää 50 % vähemmän energiaa. Planeettamme säilyminen vaatii juuri tätä.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Huipputehokas

Edistyksellinen LED-valo

- LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Tarkoitettu ulkokäyttöön


- IP44 – säänkestävä

Laadukasta valoa

- Kirkas valkoinen valo (3 000 K)

Kohokohdat

Huipputehokas



Kuluttaa vähintään 50 prosenttia vähemmän energiaa kuin Philipsin vastaavat tavalliset LED-valaisimet.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Tälle valaisimelle tarjotun kahden vuoden vakiotakuun lisäksi Philips tarjoaa myös viiden vuoden takuun LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja -liitäntälaite).

Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit




Tämä Philipsin valaisin on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioitusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Kirkas valkoinen valo (3 000 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu värielämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat värielämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat värielämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa kirkasta valkoista valoa, jonka värielämpötila on 3 000 K.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Metalli

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin valkoinen valo: ei
- Keskipiste: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 3000 K

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Patio
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Pylväsvalaisimet
- EyeComfort: ei
- LED-innovaatiot: UltraEfficient
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 2 kg
- Kokonaiskorkeus: 770 mm
- Kokonaispituus: 100 mm
- Kokonaisleveys: 100 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 800
- Valon väri: 3 000 K
- Verkkovirta: 220–240
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: A
- IP-koodi: IP44 | Johtosuojattu ja roiskesuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514490260
- Nettopaino: 2 kg
- Bruttopaino: 2,19 kg
- Korkeus: 78,5 cm
- Pituus: 11 cm
- Leveys: 11 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-17
Versio: 0.210

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com