



## Smart Plug - älypistorasia

WiZ Smart Plug -älypistorasian ansiosta jokainen pistorasia on älykäs. Tuotteen avulla voit seurata WiZ-sovelluksessa älypistorasiaan kytketyn laitteen sähkönkulutusta. Ohjaa älypistorasiaa WiZ-sovelluksella tai puhekomennoin. WiZ-sovelluksella voit helposti sytyttää ja sammuttaa älypistorasiaan kytketyn laitteen.

## TUOTENOSTOT

- Helppo asennus
- Sisältää energiankulutusmittarin
- Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin




### Välitön asennus kaikkia älykodin toimintoja varten

Nauti älyominaisuuksien eduista helposti yhdistämällä uusi WiZ-laitteesi Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja ja laitteita, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!




### Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.



### Tee tavallisista laitteista, kuten lampuista ja tuulettimista, älykkäitä

Ohjaa tavallisia lamppeja, koristevaloja, tuulettimia, kahvinkeitintä ja paljon muuta. WiZin avulla voit ohjata kaikkia laitteiden virransyöttöä ja linkittää ne sovellukseen.



### Älyvalojen ja -laitteiden helppo ajastus ja automatisointi

Ajasta kodin valot tai laitteet kytkeytymään päälle tai pois automaattisesti ja seuraamaan päivittäisiä tai viikoittaisia rutiinejasi. Automatisoi valot ja laitteet pysymään poissa päältä, kun niitä ei tarvita. Näin varmistat kodin turvallisuuden ja säästät energiaa.



### Aktivoi laitteet liikkeellä ilman tunnistinta

WiZin SpaceSense-teknologia muuntaa laitteesi liiketunnistimiksi. Aktivoi SpaceSense-toiminto WiZ-sovelluksessa, niin valot ja laitteet menevät päälle ja pois päältä automaattisesti liiketunnistuksen avulla. SpaceSense-toiminto edellyttää toimiakseen vähintään kaksi WiZ-laitetta huonetta kohti.



### Sisäänrakennettu virrankäyttömittari, joka valvoo energiankulutusta

Tässä älypistorasiassa on sisäänrakennettu virrankäyttömittari, joka valvoo siihen kytketyn laitteen energiankulutusta. Sen ansiosta näet, kuinka paljon energiaa laitteesi käyttää, ja saat visuaalisen yhteenveton WiZ-sovelluksessa.



# TEKNISET TIEDOT

## MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: White  
Materiaali: Muovi

## LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Pistoketyyppi: Type F

## VUOROVAIKUTTEISUUS

Virta (A): 10

## TEHONKULUTUS

Jännite: 230 V

## TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 0,098 kg  
Kokonaiskorkeus: 61 mm  
Kokonaispituus: 59 mm  
Kokonaisleveys: 49 mm

## MITOITUSARVOT

Mitoitusteho: Max 2300 W

## HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

## TEKNISET TIEDOT

IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu  
Turvallisuusluokka: Luokka I –  
Maadoitettu

## TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date  
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999  
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

## PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8719514552685  
Nettopaino: 0,1 kg  
Bruttopaino: 0,18 kg  
Korkeus: 16,2 cm  
Pituus: 7,2 cm  
Leveys: 7,2 cm



© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.