

PHILIPS

Valonauha 5 m RGB

Light Strips

RGB

Valkoinen

Himmennettävä;RGB

8720169309869



Tehokas ja tyylikäs valaistus

Muuta huoneen tunnelmaa tilanteeseen sopivaksi.

Tunnelmallinen valotehoste

- Tunnelmavalaistusasetus

Kohokohdat

Tunnelmavalaistusasetus

Luo lämpimän kotoisa ilmapiiri tunnelmavalaistusasetuksella.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: ei
- Mukana verkkolaite: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 120
- Värintoistoindeksi (CRI): >60
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2

Valosarja/valonauha

- Laajennettava: ei

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Eteinen, Viihdehuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Valonauhat
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, RGB-värit

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 70 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.78

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,24 kg
- Kokonaiskorkeus: 1,5 mm
- Kokonaispituus: 5 000 mm
- Kokonaisleveys: 10 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
 -
 - Lampputeknologia: LED
 - Valon väri: Värivalo (RGB)
 - Verkkovirta: AC 220–240
 - Himmennettävä valaisin: Ei
 - IP-koodi: IP20
 - Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169309869
- Nettopaino: 0,24 kg
- Bruttopaino: 0,33 kg
- Korkeus: 20,7 cm
- Pituus: 16,6 cm
- Leveys: 6,6 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30
Versio: 0.131

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com