PHILIPS

Kauko-ohjattava kattovalaisin 24 W


Kattovalaisimet

4000/6500/2700K

Valkoinen

Himmennettävä;Kaukosäädin;Säädettävä valkoinen valo

8721103055927



Säädä tunnelmaa helposti

Philips LED All-In-One -kattovalaisimella voit mukauttaa valaistusasetuksia helposti, joustavasti ja kätevästi muutamalla kaukosäätimen painalluksella. Silmillesi sopiva valaistus lisää viihtyvyyttä. Luo haluamasi tunnelma valolla, jonka voi mukauttaa käyttötarpeeseen.

Helppo nauttia
- Helppo asentaa

Valotehoste
- SceneSwitch
- Tasainen valonjako

Ensiluokkainen laatu
- EyeComfort – silmillesi sopivaa valoa

Ohjaus
- Kätevä kirkkauden ohjaus vaiheittaisella himmennyksellä (sisältää kaukosäätimen)

Kohokohdat

Helppo asentaa
Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

SceneSwitch-värinvaihto
SceneSwitch-ominaisuuden avulla kotiin voidaan luoda hetkeen sopiva tunnelma. Valitse virkistävän viileä valkoinen valo, kun haluat keskittyä, tai lämpimän sävyinen valo rentoutumista varten.

Tasainen valonjako
Valaisee huoneen kauttaaltaan tasaisesti ja yhtäläisesti.

Eyecomfort
Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät paljon aikaa sisätiloissa, joten kodin oikeanlainen valaistus on tärkeää. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Kätevä kirkkauden ohjaus vaiheittaisella himmennyksellä (sisältää kaukosäätimen)
Vaihda eri kirkkaustasojen välillä tunnelman tai hetken mukaan.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus
- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys
- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 20 vuosi
- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

Ympäristöystävällisyys
- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

Valon ominaisuudet
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700-4000-6500 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 100

Yleistä
- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Etäohjaus, Säädettävä valkoinen

Muut ominaisuudet
- Lampun virta: 198 mA

Tehonkulutus
- Tehokerroin: 0.5

Tuotteen mitat ja paino
- Nettopaino: 0,84 kg
- Kokonaiskorkeus: 59 mm

Huolto
- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot
- Halkaisija: 300 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2400
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Säädettävä valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

Polttimo
- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote: 8721103055927
- Nettopaino: 0,84 kg
- Bruttopaino: 1,05 kg
- Korkeus: 35 cm
- Pituus: 34,5 cm
- Leveys: 8 cm

Julkaisupäivä: 2026-07-04
Versio: 0.298

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com