

PHILIPS

Hero-pöytävalaisin

Smart LED

Miljoonia värejä

Säädettävä valkoinen valo

Kosketusohjaus

8721103136275



Pöytävalaisin, jossa on hauska muotoilu ja helppokäyttöinen kosketusohjaus

Älykäs pöytävalaisin voi toistaa miljoonia värisävyjä. Vaihda helposti viileistä ja virkistävistä sävyistä lämpimiin ja rentouttaviin sävyihin (2 200–6 500 K). Valaisimessa on intuitiivinen kosketusohjaus: lamppu syttyy ja sammuu, kun sitä napauttaa kahdesti. Voit myös synkronoida valon musiikin kanssa käyttämällä älypuhelimien mikrofonia. Täydellinen juhlatunnelman luomiseen.

Älykäs ohjaus

- Hauskaa valoa käden ulottuvilla
- Kosketusohjaus

Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeentunnistus

Älylaitteet


- Matter-sertifioitu

Valaisutilat

- Värivalo
- Valoa joka käyttötarpeeseen
- Aina oikea valo

Kohokohdat

Hauskaa valoa käden ulottuvilla



Pöytävalaisin edistyneillä ominaisuuksilla.

Kosketusohjaus



Sytytä tai sammuta valo napauttamalla kahdesti.

SpaceSense-liikkeentunnistus




Integroidun SpaceSense-tekniikan avulla voit käyttää valojesi liiketunnistimina, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Matter-sertifioitu




Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Värivalo



Luo tunnelma miljoonilla eloisilla väreillä tai käytä valmiita valaistusasetusta.

Valoa joka käyttötarpeeseen



Luo täydellinen tunnelma käyttämällä valmiita valaistusasetuksia, kuten Focus tai Relax.

Aina oikea valo



Herää aamulla virkeänä viileän valkoisiin sävyihin tai luo kodikasta tunnelmaa pehmeämmällä valolla.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 25 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2
- Valotehokkuus (nimellinen): 68

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Tunnelma
- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 55 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 220-240 V

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,72 kg
- Kokonaiskorkeus: 15,8 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 150 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 620(@4000K, 300lm@2700K)
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Värivalo ja valkoinen valo (RGBW)
- Mukana toimitettavan lampun teho: 9
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103136275
- Nettopaino: 0,72 kg
- Bruttopaino: 0,93 kg
- Korkeus: 16,5 cm
- Pituus: 15 cm
- Leveys: 18,5 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-29
Versio: 0.84

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com