

# PHILIPS

Squire Lite -  
pöytävalaisin, musta

Smart LED

Helppo tunnelmavalistus

Staattisia ja dynaamisia  
valaistusasetuksia

Synkronoi TV:n ja musiikin  
kanssa



8721103158932



## Ripaus väriä

Luo tunnelmaa joka huoneeseen upeilla seinän maalaavilla valotehosteilla, joita voi mukauttaa. Värikästä valoa ja säädettävää valkoista valoa kompaktissa valaisimessa, joka sopii joka sisustukseen. Helppo määrittää WiZ-sovelluksessa, täysin yhteensopiva kaikkien Connected by WiZ -tuotteiden kanssa. Matter-yhteensopivuuden ansiosta valaisin voidaan integroida kodin virtuaaliavustajien, kuten Alexan, Apple Homen ja Google Homen, kanssa. Lataa sisältyvällä USB-C-kaapelilla (virtasovitin ei sisälly pakkaukseen).

### Helppo asentaa

- Helppo käyttöönotto

### Älykkäät ominaisuudet

- Tunnelmaa helposti
- Mukaansatempaavat valotehosteet
- SpaceSense-liikkeentunnistus

### Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

### Valaisutilat

- Säädettävä valkoinen valo

### Muotoilu

- Kapea muotoilu

# Kohokohdat

## Helppo käyttöönotto




1. Lataa WiZ-sovellus  
2. Sytytä valot  
3. Yhdistä valot Wi-Fi-verkkoon

## Tunnelmaa helposti



Täytä huone eloisilla väreillä käyttämällä staattisia ja dynaamisia valotehosteita, joita voit mukauttaa tunnelman mukaan.

## Vaikuttava valaistus



Koe viihde uudella tavalla synkronoimalla valot musiikin ja videon kanssa – edellyttää synkronointilaitetta.

## SpaceSense-liikketunnistus




Integroidun SpaceSense-tekniikan avulla voit käyttää valojesi liiketunnistimia, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

## Matter-sertifioitu




Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

## Säädettävä valkoinen valo



Valitse viileitä, sinertäviä sävyjä (6 500 K), kun haluat keskittyä, ja lämpimiä sävyjä (2 200 K) rentoutumista varten.

## Kapea muotoilu



Valaisin on saatavana mustana ja valkoisena versiona. Tyylikäs, pieni valaisin sulautuu mihin tahansa tilaan.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 25 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI):  $\geq 80$
- Väriämpötila: 2700/6500
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %:  $< 2$
- Valotehokkuus (nimellinen): 65

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Lastenhuone
- EyeComfort: Kyllä

## Tehonkulutus

- Jännite: 5 V
- Energiankulutus kWh/1000 h: 8,5

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,37 kg
- Kokonaiskorkeus: 13,4 mm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Halkaisija: 134 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 550lm@4000K
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Värivalo ja valkoinen valo (RGBW)
- Mukana toimitettavan lampun teho: 8,5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite

## Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

## Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103158932
- Nettopaino: 0,37 kg
- Bruttopaino: 0,45 kg
- Korkeus: 15 cm
- Pituus: 13,5 cm
- Leveys: 13,5 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-13  
Versio: 0.267

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)