

# PHILIPS

HDMI Sync Box ja TV-  
valonauha 55–65" TV:ille,  
Connected by WiZ

Smart LED

Mukaansatempaavat  
valotehosteet

Synkronoi HDMI 2.0 -laitteiden  
kanssa

4K/60 Hz, HDR10+, Dolby  
Vision

8721103160584

## Uppoudu viihteeseen helposti

Koe reaaliaikainen valosynkronointi Sync Boxin avulla. Se tukee 4K/60 Hz-sisältöä, HDR10+aa ja Dolby Visionia. Voit helposti synkronoida valot minkä tahansa HDMI 2.0-laitteen kanssa, mukaan lukien mediatoistimet ja digiboksit, HDMI-portin kautta (huomaa: ei tue synkronointia älytelevisiosovellusten kanssa). Määrittäminen käy helposti WiZ-sovelluksessa. Löydät sieltä myös valmiita synkronointitiloja, joita voit mukauttaa mieltymystesi mukaan. Helppo määrittää WiZ-sovelluksessa, täysin yhteensopiva kaikkien Connected by WiZ -tuotteiden kanssa ja ohjattavissa kodin virtuaaliavustajien, kuten Alexan ja Google Homen, kanssa.

### Helppo asentaa

- Helppo käyttöönotto
- Helppo asennus viidessä vaiheessa
- Käytön aloittamiseen tarvitaan:

### Älykkäät ominaisuudet

- Herätä näytön tapahtumat eloon
- Valmiit synkronointitilat

### Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

**Valaisutilat**

- Vaikuttava valaistus

# Kohokohdat

## Helppo käyttöönotto



1. Lataa WiZ-sovellus  
2. Sytytä valot  
3. Yhdistä valot Wi-Fi-verkkoon

## Helppo asennus viidessä vaiheessa

1. Kiinnitä TV-valonauha kiinnikkeillä.  
2. Kytke sync box virtaan.  
3. Liitä HDMI-laite sync boxiin.  
4. Liitä sync box televisiosi HDMI-porttiin.  
5. Liitä TV-valonauha sync boxiin.

## Käytön aloittamiseen tarvitaan:

- Sync box ja TV-valonauha
- Ulkoinen HDMI-videolähde
- TV
- Wi-Fi-verkko
- Älypuhelin

## Herätä näytön tapahtumat eloon

Synkronoi älyvalosi minkä tahansa videosisällön kanssa HDMI-liitännän kautta ja uppoudu elokuvaan, peleihin ja urheiluun.

## Valmiit synkronointitilat




WiZ-sovelluksesta löydät valmiita synkronointitiloja, kuten Cinematic ja Relaxation, joita voit halutessasi mukauttaa lisää.

## Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

## Vaikuttava valaistus



Koe viihde uudella tavalla synkronoimalla valot musiikin ja videon kanssa – edellyttää synkronointilaitetta.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: ei
- Mukana verkkolaite: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 20
- Värilämpötila: 2700/6500
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2
- Valotehokkuus (nimellinen): 7

## Valosarja/valonauha

- Laajennettava: ei

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olohuone, Viihdehuone

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 100 mA

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.75
- Jännite: 220-240 V
- Energiankulutus kWh/1000 h: 11

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,408 kg
- Kokonaiskorkeus: 0,35 mm
- Kokonaispituus: 252 mm
- Kokonaisleveys: 1 mm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Taajuus: 50/60
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 120
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Mukana toimitettavan lampun teho: 17
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

## Polttimo

- Muotoilu: NA
- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

## Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103160584
- Nettopaino: 0,41 kg
- Bruttopaino: 0,62 kg
- Korkeus: 17,8 cm
- Pituus: 9,7 cm
- Leveys: 17,8 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-13  
Versio: 0.121

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)