

PHILIPS

HDMI Sync Box ja TV-
valonauha 75–85" TV:ille,
Connected by WiZ

Smart LED

Mukaansatempaavat
valotehosteet

Synkronoi HDMI 2.0 -laitteiden
kanssa

4K/60 Hz, HDR10+, Dolby
Vision

8721103160607

Uppoudu viihteeseen helposti

Koe reaaliaikainen valosynkronointi Sync Boxin avulla. Se tukee 4K/60 Hz-sisältöä, HDR10+aa ja Dolby Visionia. Voit helposti synkronoida valot minkä tahansa HDMI 2.0-laitteen kanssa, mukaan lukien mediatoistimet ja digiboksit, HDMI-portin kautta (huomaa: ei tue synkronointia älytelevisiosovellusten kanssa). Määrittäminen käy helposti WiZ-sovelluksessa. Löydät sieltä myös valmiita synkronointitiloja, joita voit mukauttaa mieltymystesi mukaan. Helppo määrittää WiZ-sovelluksessa, täysin yhteensopiva kaikkien Connected by WiZ -tuotteiden kanssa ja ohjattavissa kodin virtuaaliavustajien, kuten Alexan ja Google Homen, kanssa.

Helppo asentaa

- Helppo käyttöönotto
- Helppo asennus viidessä vaiheessa
- Käytön aloittamiseen tarvitaan:

Älykkäät ominaisuudet

- Herätä näytön tapahtumat eloon
- Valmiit synkronointitilat

Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

Valaisutilat

- Vaikuttava valaistus

Kohokohdat

Helppo käyttöönotto



1. Lataa WiZ-sovellus
2. Sytytä valot
3. Yhdistä valot Wi-Fi-verkkoon

Helppo asennus viidessä vaiheessa

1. Kiinnitä TV-valonauha kiinnikkeillä.
2. Kytke sync box virtaan.
3. Liitä HDMI-laite sync boxiin.
4. Liitä sync box televisiosi HDMI-porttiin.
5. Liitä TV-valonauha sync boxiin.

Käytön aloittamiseen tarvitaan:

- Sync box ja TV-valonauha
- Ulkoinen HDMI-videolähde
- TV
- Wi-Fi-verkko
- Älypuhelin

Herätä näytön tapahtumat eloon

Synkronoi älyvalosi minkä tahansa videosisällön kanssa HDMI-liitännän kautta ja uppoudu elokuviin, peleihin ja urheiluun.

Valmiit synkronointitilat




WiZ-sovelluksesta löydät valmiita synkronointitiloja, kuten Cinematic ja Relaxation, joita voit halutessasi mukauttaa lisää.

Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Vaikuttava valaistus



Koe viihde uudella tavalla synkronoimalla valot musiikin ja videon kanssa – edellyttää synkronointilaitetta.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyserroin: 70%
- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: ei
- Mukana verkkolaite: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 20
- Värilämpötila: 2700/6500
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2
- Valotehokkuus (nimellinen): 7

Valosarja/valonauha

- Laajennettava: ei

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olohuone, Viihdehuone

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 110 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.75
- Jännite: 220-240 V
- Energiankulutus kWh/1000 h: 11

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,441 kg
- Kokonaiskorkeus: 0,35 mm
- Kokonaispituus: 330 mm
- Kokonaisleveys: 1 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50/60
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 150
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Mukana toimitettavan lampun teho: 21
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Polttimo

- Muotoilu: NA
- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103160607
- Nettopaino: 0,44 kg
- Bruttopaino: 0,65 kg
- Korkeus: 17,8 cm
- Pituus: 9,7 cm
- Leveys: 17,8 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-13
Versio: 0.121

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com