

PHILIPS

Älykäs liiketunnistin,
paristokäyttöinen, 1 kpl

Älytarvike

Helppo asentaa

Luotettava tunnistus

Paristokäyttöinen



8721103161147



Automatisoi valaistuksesi

Liiketunnistin on helppo asentaa ja se lisää arkeen kätevyyttä. Pienikokoinen tunnistin on helppo asentaa minne tahansa: käytävään, eteiseen tai huomaamattomaan paikkaan, kuten pöydän alle. Liiketunnistin havaitsee liikkeen luotettavasti jopa kolmen metrin päästä. Helppo määrittää WiZ-sovelluksella ja täysin yhteensopiva kaikkien Connected by WiZ -tuotteiden kanssa.

Helppo asentaa

- Helppo asentaa

Älykäs ohjaus

- Luotettava tunnistus

Älykkäät ominaisuudet

- Valot syttyvät automaattisesti
- Asenna minne tahansa
- Valot sammuvat automaattisesti

Muotoilu

- Johdotusta ei tarvita

Kohokohdat

Helppo asentaa




Heti käyttövalmis, kaksi asennusvaihtoehtoa.

Asenna minne tahansa



Lisää älykästä liiketunnistusta kodin joka kohtaan.

Luotettava tunnistus




Pystyy havaitsemaan liikkeen jopa kolmen metrin etäisyydeltä.

Valot sammuvat automaattisesti




Jos liikettä ei ole, valot sammuvat energian säästämiseksi.

Valot syttyvät automaattisesti



Valot syttyvät automaattisesti, kun liikettä havaitaan.

Johdotusta ei tarvita



Sijoita haluamaasi paikkaan: käytävälle, sisäänkäyntien kohdalle tai pöydän alle.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: Kyllä
- Tunnistusalue: 0 - 3 m
- Ohjausetäisyys: 15 m

Tehonkulutus

- Jännite: 3 V

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,103 kg
- Kokonaiskorkeus: 5 mm
- Kokonaispituus: 6,2 mm
- Kokonaisleveys: 6,2 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Akun/pariston tyyppi: AA (LR6)
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite

Tuki

- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103161147
- Nettopaino: 0,1 kg
- Bruttopaino: 0,14 kg
- Korkeus: 16 cm
- Pituus: 7,1 cm
- Leveys: 7,1 cm

