

PHILIPS

Lineaarinen
halogeenilamppu

Halogeeni

240 W (300 W)

R7s

Lämmin valkoinen

Himmennettävä



8727900922233



Kirkas, luonnollinen valo

Philips Halogen -lineaarilamput tuottavat kirkasta halogeenivaloa. Ne on suunniteltu luomaan kotiisi mielenkiintoisia valon ja varjon vaihteluita. Kaikki Philips Halogen -tuotteet ovat himmennettäviä.

Laadukasta valoa

- Himmennettävä
- Kirkas halogeenivalo parantaa kontrastia

Kohokohdat

Himmennettävä

Pystyt hallitsemaan valon määrää. Tämä halogeenilamppu voidaan säätää yleisimmillä himmentimillä kirkkaasta säihkyvästä valosta

mukavan lämpimään kotoisaan hehkuun.

Kirkas valo, voimakas kontrasti

Näiden Philips-halogeenilamppujen kirkas valo jyrkentää kontrastia, kirjaimet terävöityvät ja näkyvyys paranee. Kirkas valo rentouttaa silmiä ja parantaa keskittymistä.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Himmennettävä: Kyllä
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lineaarinen
- Pistoke: R7s
- Tekniikka: Halogeeni

Polttimon mitat

- Halkaisija: 11 mm
- Korkeus: 118 mm
- Leveys: 11 mm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 2 a
- Lumen-pysyvyyserroin: 0.8
- Nimelliskäyttöikä: 2 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 8 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Erittäin kirkas, Erityiskäyttötarkoitukset
- Keilakulma: not applicable °
- Värintoistoindeksi (CRI): 100
- Värilämpötila: 2900 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Valovirta: 4900 lm
- Syttymisaika: 0 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: not applicable mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 1
- Jännite: 230 V
- Teho: 240 W
- Tehon vastaavuus: 300 W

Mitoitusarvot

- Valon kulman mitoitusarvo: not applicable °
- Eliniän mitoitusarvo: 2 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 4500 lm
- Nimellinen valon enimmäisvoimakkuus: not applicable cd
- Mitoitusteho: 240 W



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.642

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpimunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com