

PHILIPS

Borne/éclairage de
chemin Parterre 7,5 W

myGarden

2700K

Noir

Résistant à l'eau



16481/30/PO



Embellissez votre jardin grâce à la lumière

La borne LED d'extérieur Philips Parterre noire est composée d'un cube lumineux suspendu dans un support en fonte d'aluminium durable. Son design ingénieux projette des faisceaux de lumière blanc chaud diffuse pour éclairer vos allées et autres espaces extérieurs.

Solutions d'éclairage durables

- Éclairage LED haute qualité

Conçus pour l'extérieur

- Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

Luminaire modernes pour l'extérieur

- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Caractéristiques spécifiques

- Installation facile
- Résiste aux intempéries
- Longue durée de vie jusqu'à 25 ans

Points forts

Éclairage LED haute qualité

L'ampoule LED, fournie avec cette lampe Philips, est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

Installation facile



Installer un luminaire n'est pas toujours simple. C'est pourquoi cette lampe extérieure Philips a été spécialement conçue pour vous faciliter la tâche. Cet article est fourni avec une clé Torx pour l'installation.

Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

Longue durée de vie



Éclairez en toute confiance. L'ampoule LED fournie avec cette lampe LED Philips a une durée de vie pouvant atteindre 25 000 heures (ce qui équivaut à 25 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez vous.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Aluminium

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Module LED garanti 5 ans: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
- Style: Des bureaux
- Type: Borne/éclairage de chemin
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1,160 kg
- Hauteur: 40 cm
- Longueur: 10 cm
- Largeur: 10 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 25 000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 800 lm
- Puissance électrique: 50 Hz
- LED: Oui
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
- Puissance de l'ampoule incluse: 8 W
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Nombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696158852
- Poids net: 1,16 kg
- Poids brut: 1,31 kg
- Hauteur: 45,5 cm
- Longueur: 11 cm
- Largeur: 11 cm
- Code 12NC: 915005378101



Date de publication:
2024-06-20
Version: 0.451

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com