

PHILIPS

Plafonnier Canaval
18 W carré

Plafonniers

2700K

Blanc

Intensité réglable;SceneSwitch



32810/31/PO



Un équipement, votre interrupteur, trois ambiances lumineuses

Le plafonnier Philips Canaval LED est un luminaire blanc classique qui s'intègre à n'importe quel intérieur, pour un éclairage économe en énergie, de haute qualité et de longue durée. Choisissez votre luminosité désirée pour créer différentes ambiances à la maison grâce à la gradation par paliers.

Facile d'utilisation

- Surface de finition lisse pour un nettoyage facile

Effet lumineux

- Distribution égale de la lumière

Solutions d'éclairage durables

- Longue durée de vie jusqu'à 15 ans

Ampoule LED innovante

- Luminosité élevée

Économie d'énergie

- LED intégrée, élément du système

Points forts

Maintenance facile



Distribution égale de la lumière



Longue durée de vie



Éclairez en toute confiance. Les LED intégrées, qui sont utilisées dans cette lampe LED Philips, ont une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures (ce qui équivaut à 15 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez vous.

Luminosité élevée

Éclairage haute qualité et flux lumineux puissant. Le faisceau lumineux forme un angle de 40° parfait pour un éclairage localisé.

Source lumineuse LED intégrée



Une source lumineuse fiable. Avec une source lumineuse LED intégrée, vous n'aurez pas à vous soucier de la maintenance ou du remplacement de la lampe, tout en ayant la lumière ambiante optimale dans votre foyer.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 15 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Garage, Séjour, Bureau
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Int. rég., SceneSwitch

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 150 mA

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,64 kg
- Hauteur totale: 70 mm
- Longueur totale: 298 mm
- Largeur totale: 298 mm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1800
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696169308
- Poids net: 0,64 kg
- Poids brut: 0,91 kg
- Hauteur: 33,6 cm
- Longueur: 7,7 cm
- Largeur: 33,2 cm



Date de publication:
2026-05-13
Version: 0.946

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com