

# PHILIPS

Ampoule dépolie à filament 150 W A67 E27

LED

2700K

2 452 lm

15 000 h



8718699764579



## Une ampoule unique

Les ampoules LED Philips offrent une durée de vie exceptionnelle, permettent des économies d'énergie significatives et diffusent une superbe lumière blanche et chaude. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

### Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux

### Optez pour une solution durable

- Ampoules à longue durée de vie : jusqu'à 15 ans

### La lumière au-delà de l'éclairage

- Style rétro, technologie LED moderne

# Points forts

## Conçu pour le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement

votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

## Durée de vie nominale moyenne de 15 000 heures



Grâce à une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures, vous n'aurez plus à remplacer fréquemment vos ampoules et vous profiterez d'une solution d'éclairage optimale pour plus de 15 ans.

## Style rétro, LED moderne

Les ampoules LED Classic utilisent une technologie basse consommation LED standard. Vous pouvez désormais profiter d'une ampoule rétro qui combine technologie dernier cri et conception vintage.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E27
- Finition ampoule: Dépoli
- Int. rég.: Non
- Matériaux des lampes: Verre

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- Plage de température ambiante: -20 à +45 °C
- Durée de vie nominale: 15 000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui

## Garantie

- Garantie: 2 ans

### Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 2452 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Température de couleur corrélée (nom.): 2700
- Flux lumineux: 2 452 lm
- Effet stroboscopique: 0,4
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 140,00

### Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

### Autres caractéristiques

- Conforme à la directive RoHS UE: Oui

### Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699764579
- Code commercial: 871869976457900
- Titre du produit: LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

### Puissance système

- Facteur de puissance (fraction): 0.51

### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.51
- Tension: 220-240 V
- Puissance équivalente: 150
- Classe énergétique: D
- Puissance: 17,5
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 18

### Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 121 mm
- Longueur totale: 121 mm
- Largeur totale: 70 mm

### Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000

### Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Diamètre: 70 mm
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 374905
- Référence de mesure de flux: Sphere
- Variation de l'intensité lumineuse: Non
- Valeur de clignotement (PstLM): 1
- Fréquence linéaire: 50 to 60
- Culot: E27
- peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699764579
- Poids net: 0,03 kg
- Poids brut: 0,06 kg
- Hauteur: 17,7 cm
- Longueur: 7,5 cm
- Largeur: 7,5 cm



Date de publication:  
2026-03-21  
Version: 0.338

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.