



## Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927 DIM 1PF/6



Simplifiez votre vie quotidienne avec l'ampoule LED connectée WiZ de forme standard. Elle diffuse une lumière blanche douce dont vous pouvez régler l'intensité via l'appli ou à la voix. Vous pouvez programmer l'allumage et l'extinction de vos lampes pour la semaine ou selon un jour précis. Vous pouvez même y accéder à distance. Pas besoin de matériel spécial : les lampes WiZ se connectent directement au Wi-Fi.


## AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule intelligente à intensité variable blanc chaud
- Jusqu'à 806 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix



## Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



## voire consommation d'énergie.

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.



## Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



## Éclairez avec une lumière blanche chaude et douce

Créez une atmosphère chaleureuse avec une lumière blanche et chaude. L'éclairage connecté s'adapte naturellement à vos activités quotidiennes.



## Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !



## Commandez facilement vos luminaires, où que vous soyez

Plus besoin de s'inquiéter si les lumières sont restées allumées alors qu'il n'y a personne à la maison. Il suffit de les éteindre d'où que vous soyez, à l'aide de votre smartphone.



# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Intensité réglable: Variateur sans fil  
Usage prévu: Intérieur  
Forme de la lampe: A60  
Prise: E27  
Technologie: WiFi intelligent  
Type de verre: Dépoli

## DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Hauteur: 12,2 cm  
Poids: 0,06 kg  
Largeur: 6 cm

## DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)  
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%  
Durée de vie nominale: 25 000 h  
Nombre de cycles d'allumage: 50 000

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM  
Indice de rendu de couleur (IRC): 90  
Température de couleur: 2700 K  
Catégorie de couleur de lumière: Blanc chaud  
Flux lumineux nominal: 806 lm  
Temps d'allumage: <0.5 s  
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 70 mA  
Efficacité: 100 lm/W

## INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8718699786038  
Code commercial: 871869978603800  
Titre du produit: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927 DIM 1PF/6

## CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.51  
Tension: 220-240 V  
Puissance: 8 W  
Puissance équivalente: 60 W  
Classe énergétique: F

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Longueur: 12,2 cm

## VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 25 000 h  
Flux lumineux nominal: 806 lm  
Puissance nominale: 8 W

## ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60 Hz  
Numéro d'enregistrement EPREL: 584553



© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.