

# PHILIPS

Flamme et lustre

LED

2,8 W - 25 W

B22

Blanc chaud



8719514309463

A ↑ F  
G



## Éclairage à LED pour la maison, à la pointe de la technique

Ampoule LED dernier cri offrant une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes en intérieur. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et devrez remplacer les ampoules bien moins souvent, sans pour autant transiger sur la qualité d'éclairage.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule flamme non directionnelle
- Prise: B22
- Intensité réglable: Non

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 250 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 89 lm/W

## Divers

- EyeComfort: Oui

## Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514309463
- Code commercial: 871951430946300
- Titre du produit: LED 25W B35 B22  
WW FR ND 1SRT4

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.41
- Tension: 220-240 V
- Puissance équivalente: 25 W
- Classe énergétique: F
- Puissance: 2,8 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 3

## Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 102 mm
- Longueur totale: 102 mm
- Largeur totale: 35 mm

## Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Numéro d'enregistrement EPREL: 453219

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514309463
- Poids net: 0,02 kg
- Poids brut: 0,06 kg
- Hauteur: 14,6 cm
- Longueur: 3,6 cm
- Largeur: 6,3 cm



Date de publication:  
2025-12-24  
Version: 0.188

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)