

PHILIPS

Ampoule flamme
25 W B35 E14 x 3

LED

2700K

250 lm

15 000 h



8719514310032



Éclairage à LED pour la maison, à la pointe de la technique

Ampoule LED dernier cri offrant une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes en intérieur. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et devrez remplacer les ampoules bien moins souvent, sans pour autant transiger sur la qualité d'éclairage.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule flamme non directionnelle
- Prise: E14
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Dépoli
- Matériaux des lampes: Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 250 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 89 lm/W

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514310032
- Code commercial: 871951431003200
- Titre du produit: LED 25W B35 E14
WW FR ND 3SRT6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.41
- Tension: 220-240 V
- Puissance équivalente: 25 W
- Classe énergétique: F
- Puissance: 2,8 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 3

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 106 mm
- Longueur totale: 106 mm
- Largeur totale: 35 mm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Numéro d'enregistrement EPREL: 453218

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514310032
- Poids net: 0,07 kg
- Poids brut: 0,12 kg
- Hauteur: 14,6 cm
- Longueur: 4,6 cm
- Largeur: 13 cm



Date de publication:
2025-12-20
Version: 0.300

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com