

PHILIPS

Plafonnier Canaval
12 W

Plafonniers

2700K

White

Intensité
réglable;SceneSwitch;Résistant
à l'eau



8719514326866



Un équipement. Votre interrupteur. Trois paramètres de lumière

Créez l'ambiance idéale en faisant varier la luminosité. Le plafonnier LED SceneSwitch de Philips vous permet de profiter de trois différents réglages de luminosité, adaptés à tous les moments de la journée. Aucun variateur ni aucune installation supplémentaire n'est nécessaire, il vous suffit tout simplement d'utiliser votre interrupteur actuel.

Simple d'utilisation

- Installation facile

Effet lumineux

- Distribution uniforme de la lumière

Sécurité

- Résistance à l'humidité

Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

Points forts

Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

Distribution uniforme de la lumière

Éclairez vos pièces de manière uniforme.

Résistance à l'humidité

La résistance à l'humidité signifie que vous pouvez utiliser ce produit en toute confiance dans la salle de bain, dans la cuisine, sur le balcon et dans tous les autres endroits humides.

EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur

durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Intensité réglable: Oui

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 15 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

• Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100 lm/W

Divers

- Conçu spécialement pour: Salle de bain, Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau, Garage
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, SceneSwitch, Étanche

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 96 mA

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,27 kg
- Hauteur totale: 68 mm
- Longueur totale: 250 mm
- Largeur totale: 250 mm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 250 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1200
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP44 | Protection des fils et résistance aux éclaboussures

- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514326866
- Poids net: 0,28 kg
- Poids brut: 0,53 kg
- Hauteur: 27,9 cm
- Longueur: 8,3 cm
- Largeur: 27,3 cm



Date de publication:
2025-12-27
Version: 0.342

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com