


# PHILIPS

Plafonnier LED  
Magneos 20W 286 mm

Plafonniers

2700K

Blanc



8719514328754



## Un éclairage LED confortable pour vos yeux

Le Spot encastrable Slim Philips offre un effet de lumière naturelle pour les applications d'éclairage général. C'est un chef-d'œuvre fin pour les plafonds bas, créant une ambiance élégante partout dans votre intérieur. Une lumière confortable et agréable pour les yeux.

### Simple d'utilisation

- Équipement discret et subtil, idéal pour les pièces aux plafonds bas.
- Installation facile

### Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

### Matériaux et finition

- Matériaux métalliques de haute qualité

### Durée de vie

- Longue durée de vie, jusqu'à 25 000 heures

# Points forts

## Adapté aux plafonds basDesign élancé

### Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

### EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

## Matériaux métalliques de haute qualité



Matériaux métalliques robuste et attrayant offrant une finition résistante.

## Longue durée de vie, jusqu'à 25 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 25 000 heures

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 12 500
- Durée de vie nominale: 25 000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

**Options/accessoires inclus**

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

**Caractéristiques lumineuses**

- Angle d'ouverture du faisceau: 110 degré(s)
- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100 lm/W

**Divers**

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau, Garage
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui

**Autres caractéristiques**

- Ampérage de la lampe: 185 mA

**Entretien**

- Garantie: 2 ans

**Spécificités techniques**

- Diamètre: 286 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 2000
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: AC 220–240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Puissance de l'ampoule incluse: 20
- Indice de protection: IP20 | Protection des doigts
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8719514328754
- Poids net: 0,57 kg
- Poids brut: 0,7 kg
- Hauteur: 29,5 cm
- Longueur: 3,3 cm
- Largeur: 29 cm

**Dimensions et poids du produit**

- Poids net: 0,57 kg
- Hauteur totale: 28 mm
- Longueur totale: 286 mm
- Largeur totale: 286 mm



Date de publication:  
2025-12-27  
Version: 0.465

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)